


六角穴付止ネジ



ステンレス製



単位: mm

ネジサイズ	ネジピッチ	D (最大)	C	B (最小)
M4	0.7	2	1.5	2
M5	0.8	2.5	2	2.5
M6	1.0	3	2	3
M8	1.25	5	3	4

■ SHRSシリーズ (ステンレス製)

材質:SUS304 表面処理:無し

ネジサイズ	長さ(L) (mm)	型 式	質 量 (g/piece)	定 価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
M4	5	<a href="#">SHRS-04-05</a>	0.3	30	—
	12	<a href="#">SHRS-04-12</a>	0.8	30	—
M5	12	<a href="#">SHRS-05-12</a>	1.2	30	—
M6	8	<a href="#">SHRS-06-08</a>	1.0	30	—
	12	<a href="#">SHRS-06-12</a>	1.6	30	—
M8	10	<a href="#">SHRS-08-10</a>	2.2	30	—

■ 六角穴付止ネジ使用例

