

ご注文
方法
(注文例)

内容	型式	50個パック	数量
ナット単品	NHG-04-3	—	無記入
50個パック	NHG-04-3	—	P50
			1個
			2個

四角ナット

※ナットホルダーとセットでご使用下さい。



スチール製





ステンレス製
カジリ防止付



スチール製
緩み防止付



スチール製
導通機能付/カジリ防止付



単位: mm

適用フレーム	A	B	C
M4	8	8	3.2
コンペア関係用	9	9	4
M6	10	10	5
M8	13.7	13.7	6.5

単位: mm

適用フレーム	A	B	C
M4	8	8	3.2
M6	10	10	5
M8	13.7	13.7	6.2

■ NSMシリーズ (スチール製)

材質:SWCH相当 表面処理:三価クロメート 色:シルバー

適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
M4	M3	NSM-04-3	1.2	18	810
	M4	NSM-04-4	1.1	8	320
コンペア関係用	M5	NSM-05-5	1.7	8	—
M6	M3	NSM-06-3	3.2	18	810
	M4	NSM-06-4	3.1		
	M5	NSM-06-5	2.9	8	320
	M6	NSM-06-6	2.6		
M8	M4	NSM-08-4	7.9	26	1,170
	M5	NSM-08-5	7.7		
	M6	NSM-08-6	7.3	18	810
	M8	NSM-08-8	6.4		

■ NSMSシリーズ (ステンレス製/カジリ防止付)

材質:SUS XM7相当 表面処理:無し

適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
M4	M3	NSMS-04-3	1.1	40	1,800
	M4	NSMS-04-4	1.1	30	1,350
M6	M3	NSMS-06-3	3.0	45	2,025
	M4	NSMS-06-4	3.0		
	M5	NSMS-06-5	2.7	40	1,800
	M6	NSMS-06-6	2.5		
M8	M4	NSMS-08-4	7.6	70	3,150
	M5	NSMS-08-5	7.5		
	M6	NSMS-08-6	7.2	50	2,250
	M8	NSMS-08-8	6.6		

※ステンレス製のボルトを使用する際に生じる「齧りカジリ」(焼き付き)を防ぐために、ナットにカジリ防止剤を塗布してあります。

■ NSMLシリーズ (スチール製/緩み防止付)

材質:SWCH相当 表面処理:三価クロメート 色:シルバー

適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
M4	M4	NSML-04-4	1.1	30	1,350
M6	M6	NSML-06-6	2.6	40	1,800
M8	M8	NSML-08-8	6.5	50	2,250

※振動・衝撃等により生じる、ボルトとナットの緩みを防ぐために、ナットに緩み防止剤(赤茶色)を塗布してあります。

■ NSMEシリーズ (スチール製/導通機能付/カジリ防止付)

材質:SWCH相当 表面処理:無電解ニッケル

PAT.


適用フレーム	ネジサイズ	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
M4	M4	NSME-04-4	1.0	25	—
M6	M6	NSME-06-6	2.5	65	—
M8	M8	NSME-08-8	5.9	90	—

※推奨ボルトはスチール製の六角穴付ボルトです。


ナットホルダー

PAT.



M4



M6



M8



■ NHシリーズ

材質:ポリアセタール [POM] 色:グリーン・レッド

適用フレーム	ナットサイズ	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
M4	M4	NH-04-GR (グリーン)	0.1	18	720
		NH-04-RE (レッド)			
M6	M6	NH-06-GR (グリーン)	0.1	18	720
		NH-06-RE (レッド)			
M8	M8	NH-08-GR (グリーン)	0.3	26	1,040
		NH-08-RE (レッド)			


※ナットを挿入する際にナットホルダーを併用する事によりT溝内で摩擦が生じ、挿入時の位置を保つ事が出来ます。(指で押すと動く程度の保持力です)

ダブルナットホルダー


M4



M6



M8



■ NHWシリーズ

材質:ポリプロピレン [PP] 色:ブラック

適用フレーム	ナットサイズ	型式	質量 (g/piece)	定価 (円/piece)	50個パック定価 (円/pack)
M4	M4	NHW-04	0.1	30	—
M6	M6	NHW-06	0.1	30	1,350
M8	M8	NHW-08	0.2	40	—

※ナットを挿入する際にダブルナットホルダーを併用する事によりT溝内で摩擦が生じ、挿入時の位置を保つ事が出来ます。(指で押すと動く程度の保持力です)

● 納期詳細 P437

● CAD:IGES・STEP・DXFデータ有。RoHS対応品です。

※ 定 価 : 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

ナットホルダー

コンペア関係用

ナットホルダー

ステンレス製

ナットホルダー

コンペア関係用

ステンレス製

ボルト・ナット

高剛性

ナットホルダー

ナットホルダー

AGシリーズ

ナットホルダー

ナットホルダー

ナットホルダー

洗浄機

ナットホルダー

ナットホルダー

関連項目

295