

電着ダイヤモンドバー/CBNバー(ミニチュアタイプ)

軸径 $\phi 1.6$

1パック5本入

320,000min⁻¹ (#130)

ダイヤモンド砥粒	11101	11102	11103
CBN砥粒	—	11106	—

1パック5本入

320,000min⁻¹ (#130)

ダイヤモンド砥粒	11121	11122	11123
CBN砥粒	11125	11126	11127

1パック1本入

320,000min⁻¹ (#130)

30°

ダイヤモンド砥粒	11131	11132	11133
----------	-------	-------	-------

1パック5本入

320,000min⁻¹ (#130)

ダイヤモンド砥粒	11141	11142
----------	-------	-------

軸径 $\phi 1.6$

1パック5本入

320,000min⁻¹ (#140)

60° 90° 110°

ダイヤモンド砥粒	11151	11152	11153	11154	11155	11156
CBN砥粒	11161	11162	11163	11164	11165	11166



- 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
- 軸径 $\phi 2,34$ シリーズは精緻な加工を目的に、小径で様々な形状を豊富にそろえています。

軸径 $\phi 2.34$

1パック1本入

150,000min⁻¹ (#320) 170,000min⁻¹ (#130)

ダイヤモンド砥粒	11201	11202	11203	11204	11205	11206	11207	11208	11209	11210
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

80,000min⁻¹ (#130) 50,000min⁻¹ (#130)

ダイヤモンド砥粒	11211	11212	11213	11214	11215	11216	11217
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

軸径 $\phi 2.34$

1パック1本入

80,000min⁻¹ (#130)

ダイヤモンド砥粒	11221	11222
----------	-------	-------

1パック1本入

80,000min⁻¹ (#130)

ダイヤモンド砥粒	11225	11226	11227
----------	-------	-------	-------

1パック1本入

80,000min⁻¹ (#130) 50,000min⁻¹ (#140) (#130)

ダイヤモンド砥粒	11241	11242	11243	11244	11245	11246	11247	11248	11249	11250
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

軸径 $\phi 2.34$

1パック1本入

80,000min⁻¹ (#130)

ダイヤモンド砥粒	11261	11262	11263	11264	11265
----------	-------	-------	-------	-------	-------

1パック1本入

80,000min⁻¹ (#400)

ダイヤモンド砥粒	11301
----------	-------

1パック1本入

80,000min⁻¹ (#220)

ダイヤモンド砥粒	11305
----------	-------

1パック1本入

80,000min⁻¹ (#130)

ダイヤモンド砥粒	11311	11312	11313	11314
----------	-------	-------	-------	-------

軸径 $\phi 2.34$

1パック1本入

80,000min⁻¹ (#130)

ダイヤモンド砥粒	11321	11322	11323	11324	11325	11326	11327	11328
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

1パック1本入

80,000min⁻¹ (#130) 60,000min⁻¹

ダイヤモンド砥粒	11331	11332	11333	11334	11335	11336	11337
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

▲ 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

ダイヤモンド&CBN

超硬カッター

スチールカッター

砥石

ゴム砥石

各種サンダー

ブラシ

フェルトバフ

研磨材・研磨ツール

専用工具