

超硬カッター

●オレンジ色のNo表記は、チタンコートタイプのコードNoです。



- 重切削から仕上げ切削まで、面取り、各種バリ取り等幅広い加工に使用できます。
- 厳選された高品質の超硬材に、高度のカッティング技術により刃付けをしています。
- 最新のカッティング技術により、刃先の強度が高くチッピングも少なく、工具耐久性を向上させました。
- 加工ワークに合った刃形状と、シングルカットまたはダブルカットの選定ができます。

軸径φ3.0
1パック1本入 **Single Cut**
シングルカット

80,000min⁻¹ 60,000min⁻¹

φ0.9	φ1.2	φ1.4	φ1.6	φ1.8	φ2.1
φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0
24011	24012	24008	24013	24009	24014
					21291

軸径φ3.0
1パック1本入 **Single Cut**
シングルカット

60,000min⁻¹ 50,000min⁻¹ 40,000min⁻¹ 20,000min⁻¹

φ2.5	φ3	φ4	φ5	φ6.3	φ3
φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0
24015	24016	24017	24018	24019	24031
	21311		21292	21312	

軸径φ3.0
1パック1本入 **Double Cut**
ダブルカット

60,000min⁻¹ 50,000min⁻¹ 40,000min⁻¹ 20,000min⁻¹

φ2.3	φ2.5	φ3	φ4	φ5	φ6.3	φ3
φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0
24071	24072	24073	24074	24075	24076	24081
		21201			21205	

軸径φ3.0
1パック1本入 **Single Cut**
シングルカット

60,000min⁻¹ 50,000min⁻¹ 40,000min⁻¹ 20,000min⁻¹

φ2.5	φ3	φ4	φ5	φ6.3	φ3	φ4
φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0
24041	24042	24043	24044	24045	24051	24052

軸径φ3.0
1パック1本入 **Double Cut**
ダブルカット

60,000min⁻¹ 50,000min⁻¹ 40,000min⁻¹ 20,000min⁻¹

φ2.3	φ2.3	φ2.5	φ3	φ4	φ5	φ6.3	φ3
φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0
24091	24092	24093	24094	24095	24096	24097	24101
			21222			21223	

軸径φ3.0
1パック1本入 **Single Cut**
シングルカット

80,000min⁻¹ 70,000min⁻¹ 50,000min⁻¹ 40,000min⁻¹ 20,000min⁻¹

φ0.9	φ1.2	φ1.4	φ2.1	φ2.5	φ3	φ4	φ5	φ6.3	φ3
φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0
24151	24152	24153	24154	24155	24161	24162	24163	24164	24171
		21293		21315	21294			21295	

軸径φ3.0
1パック1本入 **Single Cut**
シングルカット (エンドカット付)

80,000min⁻¹ 70,000min⁻¹ 50,000min⁻¹ 40,000min⁻¹ 20,000min⁻¹

φ0.9	φ1.2	φ1.4	φ1.6	φ1.8	φ2.5	φ3	φ6.3	φ6.3	φ3
φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0
24177	24178	24179	24180	24181	24182	24183	24185	24186	24191
								21316	

軸径φ3.0
1パック1本入 **Double Cut**
ダブルカット

80,000min⁻¹ 70,000min⁻¹ 50,000min⁻¹ 40,000min⁻¹ 20,000min⁻¹

φ1.5	φ2.3	φ2.5	φ2.9	φ4	φ5	φ6.3	φ3	φ4
φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0	φ3.0
24211	24212	24213	24214	24215	24216	24217	24221	24210
21211			21212			21213		

1パック1本入 **Diamond Cut**
ダイヤモンドカット

40,000min⁻¹

φ4
φ3.0
24210

▲ 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

ダイヤモンド&CBN

超硬カッター

スチールカッター

砥石

ゴム砥石

各種サンダー

ブラシ

フェルトバフ

研磨材・研磨ツール

専用工具