

### 1/4 減速器 (中間ギアジョイント)

コード番号 **1009** 型式 **RG-01** 価格 **¥33,000**



※使用最高回転速度30,000min<sup>-1</sup>以下。

- アタッチメントとモータの間に接続。
- 回転速度1/4に減速。4倍にトルクアップ。
- 低速高トルク研磨加工やドリリング作業に。
- ◆ 質量：68g

標準装備付属品

- ピンスパナ (K-233):1枚

### 中間クランプジョイント (継足ジョイント)

コード番号 **1015** 型式 **CN-01** 価格 **¥25,000**



※使用最高回転速度35,000min<sup>-1</sup>以下。

- 1:1等速
- グラインダ等を他の機器に取り付ける場合、アタッチメントとモータの間に接続、全体をクランプ(固定)するためのジョイントです。
- グラインダを固定してボール盤や切断機などとして使用できる便利なジョイントです。
- 全体を長くできる、継ぎ足しにも最適です。
- ◆ 質量：83g

標準装備付属品

- ピンスパナ (K-233):1枚

### 1/15 減速器 (中間ギアジョイント)

コード番号 **1010** 型式 **RG-02** 価格 **¥36,000**



※使用最高回転速度30,000min<sup>-1</sup>以下。

- アタッチメントとモータの間に接続。
- 回転速度1/15に減速。15倍にトルクアップ。
- 低速高トルク研磨加工やドリリング作業に。
- ◆ 質量：93g

標準装備付属品

- ピンスパナ (K-233):1枚

### フットコントローラ

コード番号 **8106** 型式 **FC-64** 価格 **¥9,500**



- ON/OFF及び回転速度可変ができます。

適応コントローラ

- Emax EVolution (NE249)

精密電動工具

Emax EVO  
Eスポート

精密エアーツール

ロータス  
インパクト  
ドリル

ナカニシ製品  
総合パーツ

総合  
パーツ

使用上の  
ご注意

ナカニシ製品  
専用工具

専用工具

索引

附属品

## Emax EVolution トルクセット

**1,000~25,000 min<sup>-1</sup>**



トルクをアップし回転速度とバランスさせたパワータイプです。刃径の大きな先端工具を使用して切削から研磨に最適です。また、リングを回すだけで先端工具をワンタッチ交換できます。

※Emax EVolutionトルクセットEV250-100は、**リングタイプ (IR-310) がアタッチメントになります。**

コード番号 **8081** 型式 **EV250-100** 価格 **¥129,000**

※120V仕様(コード番号8234:価格¥131,000)  
230V仕様(コード番号8226:価格¥131,000)もご用意しております。  
プラグ形状についてはP.58をご覧ください。

セット内容

- マイクログラインダ (IR-310+ENK-250T):1台
- 標準付属コレットφ3.0mm (CHH-3.0)、φ2.35mm (CHH-2.35)
- コントローラ (NE249):1台
- 付属品:ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個  
電源コード:1個、スパナ (7 x 5.1):1枚、  
ピンスパナ (K-233):1枚、L型スパナ (9):1枚