



研磨剤・研磨ツール

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入 電着ダイヤモンドヤスリ(丸・丸先細)



粒度	品番
# 100	62840
# 150	62841
# 200	62842
# 400	62843



粒度	品番
# 150	62845
# 200	62846
# 400	62847




粒度	品番
# 150	62851
# 200	62852
# 400	62853




粒度	品番
# 150	62855
# 200	62856
# 400	62857

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入 電着ダイヤモンドヤスリ(半丸・三角)



粒度	品番
# 150	62865
# 200	62866
# 400	62867



粒度	品番
# 150	62871
# 200	62872
# 400	62873




粒度	品番
# 150	62881
# 200	62882
# 400	62883




- 高品質のダイヤモンド砥粒を採用した、切れ味・耐久性に優れたプロのヤスリです。精密仕上げ用として最適な形状をラインアップしています。
- セラミックス、超硬合金、焼き入れ鋼、ガラス、FRP、カーボン、硬くて脆い材質の加工に適しています。

軸径 $\phi 3.0$

1パック1本入 ダイヤモンドヤスリ(平テーパ)




粒度	品番
# 200	57101
# 400	57102
# 600	57103




粒度	品番
# 200	57104
# 400	57105
# 600	57106

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入 ダイヤモンドヤスリ(平テーパ・薄平・平)




粒度	品番
# 200	57107
# 400	57108
# 600	57109



粒度	品番
# 150	57110
# 200	57111
# 400	57112



粒度	品番
# 150	57113
# 200	57114
# 400	57115




粒度	品番
# 120	57116
# 200	57117
# 400	57118

軸径 $\phi 1.0, \phi 2.0, \phi 3.0, \phi 3.4$


1パック1本入 ダイヤモンドヤスリ(丸)




粒度	品番
# 200	57131
# 400	57132



粒度	品番
# 200	57133
# 400	57134




粒度	品番
# 120	57135
# 200	57136
# 400	57137




粒度	品番
# 120	57138
# 200	57139

軸径 $\phi 3.0, \phi 3.4$

1パック1本入 ダイヤモンドヤスリ(半丸)




粒度	品番
# 120	57141
# 200	57142




粒度	品番
# 120	57144
# 200	57145

1パック1本入 ダイヤモンドヤスリ(角)



粒度	品番
# 120	57151
# 200	57152



粒度	品番
# 200	57154