

# 専用工具

## 超音波研磨装置 “シーナスneo” 専用工具



強力ソニックパワーを実現し、研磨を追求するナカニシ超音波研磨機専用工具です。あらゆる加工場面に対応する豊富なツールをラインアップしています。



- 金型銅(放電硬化層の除去等)、焼き入れ鋼等の高硬度金属の仕上げ等に適しています。超硬金型、アルミ金型、超合金金型の研磨にも適します。
- プラスチック、プレス、鍛造、ヘッダー、ダイキャスト等の各種金型の微細部分、リブスリット等の研削・研磨に最適です。
- セラミックスや精密電子部品、精密機械部分の研削・研磨に活用できます。

### 1パック1本入 電着ダイヤモンドヤスリ

	粒度	
平テーパ 	#200	60101
	#320	60102
	#600	60103
平 	#200	60105
	#320	60106
	#600	60107
平曲がり 	#200	60111
	#320	60112
	#600	60113
先丸円柱 	#200	60151
	#320	60152
	#600	60153
先丸円柱 	#200	60155
	#320	60156
	#600	60157
先細円(円錐) 	#200	60181
	#320	60182
	#600	60183

	粒度	
先細三角(三角錐) 	#200	60185
	#320	60186
	#600	60187
先細精円 	#200	60191
	#320	60192
	#600	60193
平ロング 	#200	60115
	#320	60116
	#600	60117
平ロングテーパ 	#200	60231
	#320	60232
	#600	60233
平ロングテーパ 	#200	60235
	#320	60236
	#600	60237

### 1パック2本入 セラファイバー砥石チップ (全長50mm)

●仕上げ研磨用に開発された強度と柔軟性を持つ、アルミナ繊維薄型砥石です。



粒度	カラー	W=4mm	W=6mm	丸	粒度	カラー	φ3mm
#180	アイボリー	60701	60711		#180	アイボリー	63101
#300	ブラウン	60702	60712		#300	ブラウン	63102
#400	オレンジ	60703	60713		#400	オレンジ	63103
#600	ブラック	60704	60714		#600	ブラック	63104
#800	ブルー	60705	60715		#800	ブルー	63105
#1,000	ホワイト	60706	60716		#1,000	ホワイト	63106
#1,200	ピンク	60707	60717		#1,200	ピンク	63107

### 1パック5本入 ラッピング真鍮チップ (全長40mm)

●ダイヤモンドコンパウンドや各種研磨材を併用して、最終仕上げ用のラッピングツールです。



軸径	
d=φ2.0mm	60801
d=φ3.0mm	60802
d=φ3.3mm	60805
d=φ3.2mm	60805

※別売り専用チップホルダにクランプして使用してください。

### 1パック10本入 ラッピングウッドチップ (全長40mm)

●ダイヤモンドコンパウンドや各種研磨材を併用して、最終仕上げ用のラッピングツールです。



軸径	
t=0.8mm	60811
t=1.0mm	60815
t=2.0mm	60815
t=3.0mm	60815
t=3.3mm	60815

※別売り専用チップホルダにクランプして使用してください。

### 1パック2本入 専用チップホルダ



軸径	
d=φ2.0mm	60901
d=φ3.0mm	60902
d=φ3.3mm	60903
d=φ3.2mm	60904
d=φ2.0mm	60911
d=φ3.0mm	60912
d=φ3.2mm	60913



軸径	
t=0.8mm	60921
t=1.0mm	60922
t=2.0mm	60923
t=3.0mm	60924
t=3.3mm	60925
t=1.0mm	60927

▲安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

ダイヤモンド&CBN  
超硬カッター  
スチールカッター  
砥石  
ゴム砥石  
各種サンダー  
ブラシ  
フェルトバフ  
研磨材・研磨ツール  
専用工具