


専用工具

1パック2本入 M4 ネジ接続アダプタ

●シーナスneo、シーナスハンドピース (M6内ネジ) に M4ネジ工具を取り付けるための接続アダプタです。



60941

ハンディタイプ 電動・エアヤスリ (往復動) “ラスター”、“ミニラスター”、“スイングラスター” 専用工具



ラスター

強力なラスター研磨パワーをアシスト、スピーディな仕上げを実現する専用オリジナル工具です。ヤスリ仕上げから鏡面仕上げまで、幅広い加工に対応する工具を豊富に揃えています。

●印は超音波研磨装置“シーナスneo・シーナス”でも使用可能な電着ダイヤモンドヤスリです。ご使用になる場合は、専用チップホルダ No.60912 (P.60) をご利用ください。

軸径φ3.0

1パック1本入 電着ダイヤモンドヤスリ

形状	軸径	長さ	厚み	粒度	品番
平	φ3	70	1.4	#200	62301 ●
平	φ3	70	1.4	#400	62302 ●
平	φ3	70	1.4	#600	62303 ●
平	φ3	72	1.4	#200	62305 ●
平	φ3	72	1.4	#400	62306 ●
平	φ3	72	1.4	#600	62307 ●
平	φ3	90	1.7	#150	62311 ●
半丸	φ3	90	2.0	#150	62313 ●
丸	φ3	90	2.5	#150	62315 ●
角	φ3	90	2.5	#150	62317 ●

1パック1本入 ダイヤモンドヤスリフラットタイプ

※スティックホルダ No.62502 (P.62) にクランプしてご使用ください。
※ヤスリ部分は平テーパです。

形状	軸径	長さ	厚み	粒度	品番
平	φ3	90	1.0	#150	t=0.7~1.3mm 62351
平	φ3	90	1.0	#200	t=0.6~1.2mm 62352
平	φ3	90	1.0	#400	t=0.5~1.0mm 62353
平	φ3	90	1.0	#150	t=0.7~1.3mm 62355
平	φ3	90	1.0	#200	t=0.6~1.2mm 62356
平	φ3	90	1.0	#400	t=0.5~1.0mm 62357
平	φ3	70	1.0	#150	t=0.7~1.3mm 62361
平	φ3	70	1.0	#200	t=0.6~1.2mm 62362
平	φ3	70	1.0	#400	t=0.5~1.0mm 62363

軸径φ3.0, φ3.5

1パック3本入 精密仕上げヤスリ (平・丸・角・三角・半丸)

形状	軸径	全長	ヤスリ目部分長さ	品番
平	φ3(3.5)	140mm	70mm	57301 57311 57321
丸	φ3(3.5)	140mm	70mm	57302 57312 57322
角	φ3(3.5)	140mm	70mm	57303 57313 57323
三角	φ3(3.5)	140mm	70mm	57304 57314 57324
半丸	φ3(3.5)	140mm	70mm	57305 57315 57325

※カッコ内数字は中目ヤスリ (全長180mm) の寸法です。

5本入りセット

- 精密仕上げヤスリ / 中目 (全長140mm) セット (No.57301~57305 各1本入り) 57309
- 精密仕上げヤスリ / 細目 (全長140mm) セット (No.57311~57315 各1本入り) 57319
- 精密仕上げヤスリ / 中目 (全長180mm) セット (No.57321~57325 各1本入り) 57329

軸径φ3.0

1パック3本入 プラスチック・木工用・鬼目ヤスリ (平・丸・角・三角・半丸)

形状	軸径	全長	ヤスリ目部分長さ	品番
平	φ3	140mm	69mm	57401
丸	φ3	140mm	69mm	57402
角	φ3	140mm	69mm	57403
三角	φ3	140mm	69mm	57404
半丸	φ3	140mm	69mm	57405

5本入りセット

- 鬼目ヤスリ / プラスチック・木工用セット (No.57401~57405 各1本入り) 57410