

## ■クラッチハンマタイプ 打撃効率の高いクラッチハンマを採用。強力パワーで締め付け取り外しがなめらかです。

●25.4mm(1")Sq



NWH-320A  
アンビル式

付属品  
ホースニップルR3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)



NWH-320P  
アンビル式

付属品  
ホースニップルR3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)

●38.1mm(1 1/2")Sq



NWH-500  
アンビル式

付属品  
ニップルナットG1  
ホースニップルR3/4(雄ねじ)X3/4(ホース)

●44.5mm(1 3/4")Sq



NWH-750  
アンビル式

付属品  
ニップルナットG1  
ホースニップルR3/4(雄ねじ)X3/4(ホース)

型式	能力ボルト径		無負荷回転数	全長	質量	軸心～側面	シャンク寸法	ホース口径 取付ネジ	ホース内径	空気消費量	パワー調整 調整数
	標準	高力									
NWH-320A	39	24	4,000	386	9.1	55	25.4	3/8	12.7	0.5	3
NWH-320P	39	24	4,000	276	9.75	55	25.4	3/8	12.7	0.5	-
NWH-500	52	33	3,500	567	29	77	38.1	G1	19	1.2	-
NWH-750	75	56	2,200	637	52.5	95	44.5	G1	19	1.5	-

## ■ラチェットレンチ 狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。

●9.5mm(3/8)Sq



NRR-8B  
アンビル式

付属品  
カプラプラグ20PM



NRR-10B  
アンビル式

付属品  
カプラプラグ20PM

型式	能力ボルト径	ヘッド高さ	無負荷回転数	全長	質量	軸心～側面	シャンク寸法	ホース口径 取付ネジ	ホース内径	空気消費量
	mm	mm	min <sup>-1</sup>	mm	kg	mm	mm	Rc	mm	m <sup>3</sup> /min
NRR-8B	8	33.1	200	169	0.54	15	9.5	1/4	6.3	0.1
NRR-10B	10	40.6	160	263	1.1	20	9.5	1/4	6.3	0.1

## ■アングルアタッチメント

●9.5mm(3/8)Sq



AT-30A  
アンビル式



NW-800S



NW-800

●12.7mm(1/2)Sq



AT-40  
アンビル式



NW-1600HA-AT

AT30AにはNW-800/NW-800S  
AT-40にはNW-1600HA-ATが装着可能です