

削る Grinding

研削といしの原点を見つめるスタンダードシリーズ

ステンレス鋼・ 一般鋼の研削

グリーンエースゴールド GA-6

研削力・耐久性に加え、作業者に優しいソフト感を備えた新しいといしです。



グリーンエースゴールド GA-6

サイズ (mm) (外径×厚さ×孔径)	粒度		外装入数 (内装×個数)	最高使用 周速度
	24	36		
100×6×15	○	○	100枚 (25枚入×4)	72m/s (4,300m/min)
100×6×16	△	△		
125×6×22	○	○		
180×6×22	○	○	50枚 (25枚入×2)	

○：在庫品 △：受注生産品 -：該当品なし



ステンレス鋼・ 合金鋼の研削

スーパーバイオ SV

焼けが非常に少なく、当たりがやわらかく使用感を著しく向上させました。といしの鉄分含有量を少なくし、もらい錆しにくいアイアンフリータイプ。



スーパーバイオ SV

サイズ (mm) (外径×厚さ×孔径)	粒度			硬度	外装入数 (内装×個数)	最高使用 周速度
	24	36	46			
100×6×15	○	○	△	L	200枚 (25枚入×8)	72m/s (4,300m/min)
180×6×22	△	△	△		50枚 (25枚入×2)	

○：在庫品 △：受注生産品 -：該当品なし

一般鋼・ステンレス鋼 合金鋼の研削

レチボンスーパーエース RSA

〈3M〉〈キュービトロン〉砥粒を採用し、ステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途で抜群の研削力を発揮するオフセットといしの最高級品です。

※〈3M〉〈キュービトロン〉は3M社の商標です。



レチボンスーパーエース RSA

サイズ (mm) (外径×厚さ×孔径)	粒度	硬度			外装入数 (内装×個数)	最高使用 周速度
		M	P	Q		
100×6×15	24	△	○	○	200枚 (25枚入×8)	72m/s (4,300m/min)
	36	-	○	△		
100×6×16	24	-	△	-	100枚 (25枚入×4)	
125×6×22	24・36	-	○	△		
150×6×22	24	-	○	△	50枚 (25枚入×2)	
	36	-	○	-		
180×6×22	24	○	○	○	50枚 (25枚入×2)	
	36	-	○	△		
205×6×22	24	-	△	-		

○：在庫品 △：受注生産品 -：該当品なし



レチボンスーパーエース 高速度用といしRSA-K



レチボンスーパーエース高速度用といし RSA-K

サイズ (mm) (外径×厚さ×孔径)	粒度	硬度				外装入数 (内装×個数)	最高使用 周速度
		M	P	Q	S		
180×6×22.23	24	△	○	○	△	50枚 (25枚入×2)	80m/s (4,800m/min)
	36	△	△	-	-		

○：在庫品 △：受注生産品 -：該当品なし