

ステンレス鋼・一般鋼 合金鋼の研磨

スーパーバイオタッチ (ソフトタイプ) SVT-S

フレキシブルタイプのアイアンフリーといし。あらゆる金属に優れた研削力を発揮。鋭い切れ味は、研削焼けを最小限に抑制し、低振動・低騒音は優しいソフトな使用感を生み出します。



スーパーバイオタッチ (ソフトタイプ) SVT-S

サイズ (mm) (外径×厚さ×孔径)	粒度						外装入数 (内装×個数)	最高使用 周速度
	36	46	60	80	100	120		
100×2×15	-	△	○	○	△	○	200枚 (20枚入×10)	72m/s (4,300m/min)
100×3×15	○	-	-	-	-	-		

※専用パッド (紫色) をご使用ください。
○: 在庫品 △: 受注生産品 -: 該当品なし

スーパーバイオタッチ (ハードタイプ) SVT-H

ハードな研削力。
取付けの容易なパッドレス仕様。



スーパーバイオタッチ (ハードタイプ) SVT-H

サイズ (mm) (外径×厚さ×孔径)	粒度				外装入数 (内装×個数)	最高使用 周速度
	36	46	60	80		
100×3×15	○	○	○	○	200枚 (25枚入×8)	72m/s (4,300m/min)

○: 在庫品 △: 受注生産品 -: 該当品なし

一般鋼・ステンレス鋼 の研削・研磨

グリーンエースゴールド GA-3

低振動・低騒音・ソフトな研削感を実現し、研削面への抜群なフィット感で研削作業を優化するパッドレスタイプの製品です。



グリーンエースゴールド GA-3

サイズ (mm) (外径×厚さ×孔径)	粒度						外装入数 (内装×個数)	最高使用 周速度
	24	36	46	60	80	120		
100×3×15	○	○	○	○	○	○	200枚 (25枚入×8)	72m/s (4,300m/min)
100×3×16	△	△	△	△	△	-		

○: 在庫品 △: 受注生産品 -: 該当品なし

ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の 研削・研磨

スーパーレチテクマ SRT

〈3M〉〈キュービトロン〉砥粒を採用し、多様な鋼材の研削・研磨に対応し、取付けが簡単なパッドレスタイプと、当たりの柔らかいエッジレス形状が今までのいしにはなかった優れた特長です。

※〈3M〉〈キュービトロン〉は3M社の商標です。



スーパーレチテクマ SRT

サイズ (mm) (外径×厚さ×孔径)	粒度						外装入数 (内装×個数)	最高使用 周速度
	24	36	46	60	80	100		
100×3×15	○	○	○	○	○	○	200枚 (25枚入×8)	72m/s (4,300m/min)
100×3×16	△	△	△	△	△	-		
100×4×15	○	○	-	△	-	-		
125×3×22	-	○	○	○	△	-	100枚 (25枚入×4)	
125×4×22	○	○	-	-	-	-		
180×3×22	-	○	○	○	△	-	50枚 (25枚入×2)	
180×4×22	○	○	-	-	-	-		

○: 在庫品 △: 受注生産品 -: 該当品なし

専用パッドのご使用について

以下の製品には専用パッドを必ず使用してください。
使用しない場合、製品が破壊して事故につながる恐れがあります。

- スキルタッチ (外径 100mm) …… 透明
- スキルタッチ SC …… 透明
- スキルタッチ (外径 180mm) …… 緑色
- スーパースキルタッチ …… 緑色
- 左官道 …… 透明
- スキルタッチ R-2 …… 赤色
- スキルネット (オフセット形) …… 透明
- スーパーバイオタッチ (ソフトタイプ) …… 紫色

