

シグマ
スーパーグリーン Σ 36



製品記号：SGS

スーパーグリーン Σ 36
研削用砥石



内装
(外径100mm 25枚入り)

特長

●適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、“人にやさしい”砥石です。

■振動騒音レベル

	スーパーグリーン Σ 36	当社オフセット
振動レベル(dB)	105~106	110~112
騒音レベル(dB)	89~90	96~100

●従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。

●一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。

○**主な用途**

一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り



外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	粒度(#)	梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度 (4,300m/min)	ポイント 大作戦 (内装につき)
			36			
100	5	15	SGS1005-36	200枚(25枚×8)		20
			SGS100516-36			
125	5	22	SGS1255-36	50枚(25枚×2)		

…標準品

鉄専用研削砥石の決定版！

シグマ
赤 Σ 36



製品記号：AKS



内装
(25枚入り)

特長

●鉄専用設計で、従来の汎用オフセット砥石より研削力・耐久性とも大幅にアップしました。

●適度な柔軟性が、騒音・振動を和らげ、長時間の作業での疲労感を軽減します。

○**主な用途**

一般鋼のビード取り、バリ取り

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	粒度(#)	梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度 (最高使用回転数)	ポイント 大作戦 (内装につき)
			36			
100	5	15	AKS1005-36	200枚(25枚×8)	63m/s(12,000min ⁻¹)	10ポイント

…標準品