

品名	ステンレスニップル (片ねじも含む)											ステンホースニップル	
記号	N (NS)					NL (NSL)						HN	
形状													
呼び径 (B)	D	L										L	E × 数
		バレル	50	65	75	100	125	150	200	250	300		
1/8	10.5	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	41	4.3×4
1/4	13.8	26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	41	4.3×4
3/8	17.3	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	42	4.3×4
1/2	21.7	34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	52	6×4
3/4	27.2	38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	55	6×4
1	34	42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	60	6×4
1 1/4	42.7	50			○	○	○	○	○	○	○	66	8×4
1 1/2	48.6	50			○	○	○	○	○	○	○	70	8×4
2	60.5	58			○	○	○	○	○	○	○	80	8×4
2 1/2	76.3	70				○	○	○	○	○	○	150	11×4
3	89.1	78				○	○	○	○	○	○	150	11×4
4	114.3	90				○	○	○	○	○	○	150	11×4

※特殊サイズも承ります

品名	ステン丸式サイホン		ステンU式サイホン	
記号	OM		UM	
呼び径 (B)	3/8		3/8	
形状				

単位：mm