

チーズ・異径チーズ

仕様

使用温度℃	-20~40	100	150	200	220
最高許容圧力MPa	2.00	1.65	1.50	1.40	1.35
使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)				

注: 耐熱ノンアスベストパッキン使用製品を除く。

SFT2型 チーズ

材質: SCS13



品番	呼び径	L1	L2	備考	引用	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
SFT2-06	1/8	34	17	-	①	180	30	730
SFT2-08	1/4	38	19	-	①	180	30	730
SFT2-10	3/8	46	23	-	①	120	20	760
SFT2-13	1/2	54	27	-	①	96	12	840
SFT2-13B	1/2	53	26.5	パフ品	-	100	25	1,240
SFT2-20	3/4	64	32	-	①	60	10	1,250
SFT2-20B	3/4	63	31.5	パフ品	-	80	20	1,700
SFT2-25	1	76	38	-	①	40	10	1,780
SFT2-25B	1	75	37.5	パフ品	-	40	-	2,380
SFT2-32	1 1/4	92	46	-	①	27	3	2,560
SFT2-40	1 1/2	96	48	-	①	20	2	2,980
SFT2-50	2	114	57	-	①	10	2	4,620
SFT2-65	2 1/2	138	69	-	①	6	1	8,410
SFT2-80	3	156	78	-	①	5	1	11,130
SFT2-100	4	194	97	-	①	2	-	22,100

品番表の引用欄

- ①: JIS B 2308を引用した製品
- ②: JIS B 2302(長さ)、JIS G 3459(外径・肉厚・材質)を引用した製品
- ③: 当社設計規格品
- : ①~③の対象外

SMT2型 チーズ

材質: SCS14A



品番	呼び径	L1	L2	引用	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
SMT2-06	1/8	34	17	①	180	30	1,040
SMT2-08	1/4	38	19	①	180	30	1,040
SMT2-10	3/8	46	23	①	120	20	1,130
SMT2-13	1/2	54	27	①	96	12	1,240
-	-	-	-	-	-	-	-
SMT2-20	3/4	64	32	①	60	10	1,820
-	-	-	-	-	-	-	-
SMT2-25	1	76	38	①	40	10	2,600
-	-	-	-	-	-	-	-
SMT2-32	1 1/4	92	46	①	27	3	3,700
SMT2-40	1 1/2	96	48	①	20	2	4,350
SMT2-50	2	114	57	①	10	2	6,760
SMT2-65	2 1/2	138	69	①	6	1	12,350
SMT2-80	3	156	78	①	5	1	16,250
SMT2-100	4	194	97	①	2	-	32,500

SFRT型 異径チーズ

材質: SCS13



1段落ち

品番	呼び径		L1	L2	引用	箱入数		価格(円)
	大径	小径				大箱	小箱	
SFRT-080608	1/4	1/8	36	18	①	200	20	990
SFRT-100810	3/8	1/4	40	22	①	120	20	990
SFRT-131013	1/2	3/8	52	25	①	120	20	1,100
SFRT-201320	3/4	1/2	58	30	①	60	10	1,580
SFRT-252025	1	3/4	68	35	①	45	5	2,400
SFRT-322532	1 1/4	1	80	42	①	24	3	3,460
SFRT-403240	1 1/2	1 1/4	90	48	①	20	2	4,040
SFRT-504050	2	1 1/2	104	55	①	10	2	6,240

2段落ち

品番	呼び径		L1	L2	引用	箱入数		価格(円)
	大径	小径				大箱	小箱	
SFRT-130813	1/2	1/4	48	24	①	120	20	1,100
SFRT-201020	3/4	3/8	56	28	①	60	10	1,580
SFRT-251325	1	1/2	64	33	①	45	5	2,400
SFRT-322032	1 1/4	3/4	76	40	①	24	3	3,460
SFRT-402540	1 1/2	1	82	45	①	20	2	4,040
SFRT-503250	2	1 1/4	96	54	①	10	2	6,240

3段落ち

品番	呼び径		L1	L2	引用	箱入数		価格(円)
	大径	小径				大箱	小箱	
SFRT-502550	2	1	96	54	③	10	2	6,240

SMRT型 異径チーズ

材質: SCS14A



1段落ち

品番	呼び径		L1	L2	引用	箱入数		価格(円)
	大径	小径				大箱	小箱	
SMRT-080608	1/4	1/8	36	18	①	200	20	1,430
SMRT-100810	3/8	1/4	40	22	①	120	20	1,430
SMRT-131013	1/2	3/8	52	25	①	120	20	1,580
SMRT-201320	3/4	1/2	58	30	①	60	10	2,270
SMRT-252025	1	3/4	68	35	①	45	5	3,450
SMRT-322532	1 1/4	1	80	42	①	24	3	4,990
SMRT-403240	1 1/2	1 1/4	90	48	①	20	2	5,820
SMRT-504050	2	1 1/2	104	55	①	10	2	8,980

2段落ち

品番	呼び径		L1	L2	引用	箱入数		価格(円)
	大径	小径				大箱	小箱	
SMRT-130813	1/2	1/4	48	24	①	120	20	1,580
SMRT-201020	3/4	3/8	56	28	①	60	10	2,270
SMRT-251325	1	1/2	64	33	①	45	5	3,450
SMRT-322032	1 1/4	3/4	76	40	①	24	3	4,990
SMRT-402540	1 1/2	1	82	45	①	20	2	5,820
SMRT-503250	2	1 1/4	96	54	①	10	2	8,980

3段落ち

品番	呼び径		L1	L2	引用	箱入数		価格(円)
	大径	小径				大箱	小箱	
SMRT-502550	2	1	96	54	③	10	2	8,980

早見表

ボールバルブ

バルブ

エルボ・チーズ

ユニオン
六角ニップル

パッキング

6

ステンレス製品目録

ソケット
ソケット
ソケット

ソケット
パイプ材加工品

長ニップル

参考資料