

ジョイボックス JB-W44 PAT.

保護構造 IP67 適合。コンパクトで作業性抜群!! 端子ねじを外さず、簡単接続。

■特長

- ◆キャプコンと端子台が一体。即、作業可能です。
- ◆端子ねじを取り外すことなく、丸端子を接続。
- ◆付属のゴムブッシュで幅広い電線径に対応。

■用途

- ・センサ・ソレノイド・モータ配線の中継ボックスに。

■型式の見方

JB - W44



- 無表示 …… 黒色
- C1 …… ライトグレー色
- 無表示 …… 耐油性
- E …… 耐候性



RoHS

- ・ベージュ色ははございません。
- ・ライトグレー色の耐候性タイプはございません。

■型式・仕様

型式	定格	適合圧着端子 (mm)	使用周囲温度	適合電線公称断面積	端子台極数	本体質量 (※1)	梱包数量
JB-W44	AC/DC 600V 20A	M3.5orM4 (丸端子) Max.8.5	- 25 ~ + 80°C	2.0mm ² 以下	4P	約 95 g	1 個 / 箱

(※1) 耐油性、黒色タイプの本体質量になります。

■適合電線径・付属品

●本体装着 (出荷時)

ゴムブッシュ型式	適合電線径 (mm)	個数
G13-13 (E)	φ 11 ~ 13	1
G13-602 (E)	φ 5 ~ 6 (2穴)	1

●付属品

ゴムブッシュ型式	適合電線径 (mm)	個数
G13-09 (E)	ゴムブッシュ A + B φ 3 ~ 6 ゴムブッシュ A のみ φ 6 ~ 9	1
G13-11 (E)	φ 8.5 ~ 11.5	1
G13-404 (E)	φ 3 ~ 4 (4穴)	1

ブラインドバー型式	仕様	個数
BB-40	G13-404 (E) 用	2

- ・耐候性タイプの場合、型式の末尾に E が付きます。
- ・その他のゴムブッシュについては、オプション一覧をご覧の上別売にてお求めください。

⚠ 注意

- ・ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 - ・ジョイボックスに足を掛けるなど荷重をかけないでください。
 - ・ジョイボックスに塗装はしないでください。
 - ・油中・水中では使用できません。
 - ・以下の環境での使用・保管はしないこと。製品劣化の原因になります。
 - (1) 強酸、有機溶剤 (塩化エチル・塩化メチル・クレゾールなど) の雰囲気。
 - (2) 水蒸気、塩気、オゾンの雰囲気。
 - ・**耐油性タイプ (ゴム色・黒) の場合**
 - (1) 日光の当たる場所では使用しないこと。
 - (2) 油のかかる環境でご使用ください。

※ 油のかからない環境では耐候性タイプをお薦めします。
 - ・**耐候性タイプ (ゴム色・青) の場合**
 - (1) 油気の雰囲気では使用しないこと。
- その他、特殊環境でのご使用についてはご使用前に弊社までお問い合わせください。