

SPW オイレス #500SP1 SL1 スラストワッシャー



適用する内径、厚みから Parts No. を選んでください。

(例)内径 30.2mm、厚み 5mm の場合

SPW - 3005

Parts No. でご指示ください。



- SPBと組み合わせて使用できます。
- 組み合わせはSPBを参照願います。
(P.183~P.186)
- Parts No.の末尾にN記号が付いている製品は取付穴なしのタイプです。

Parts No.	内径		外径	厚み		取付穴		
	φd	公差	φD	T	公差	P.C.D	個数	皿ネジ
SPW-0603	6.2	+0.2 +0.1	25	3	0 -0.1	15	2	M3
SPW-0803	8.2	+0.2 +0.1	28	3	0 -0.1	18	2	M3
SPW-1003	10.2	+0.2 +0.1	30	3	0 -0.1	20	2	M3
SPW-1203	12.2	+0.2 +0.1	40	3	0 -0.1	28	2	M3
SPW-1203N	12.2	+0.2 +0.1	40	3	0 -0.1	皿ネジ用穴なし		
SPW-1303	13.2	+0.2 +0.1	40	3	0 -0.1	28	2	M3
SPW-1403	14.2	+0.2 +0.1	40	3	0 -0.1	28	2	M3
SPW-1503	15.2	+0.2 +0.1	50	3	0 -0.1	35	2	M3
SPW-1603	16.2	+0.2 +0.1	50	3	0 -0.1	35	2	M3
SPW-1603N	16.2	+0.2 +0.1	50	3	0 -0.1	皿ネジ用穴なし		
SPW-1803	18.2	+0.2 +0.1	50	3	0 -0.1	35	2	M3
SPW-2005	20.2	+0.2 +0.1	50	5	0 -0.1	35	2	M5
SPW-2505	25.2	+0.2 +0.1	55	5	0 -0.1	40	2	M5
SPW-2505N	25.2	+0.2 +0.1	55	5	0 -0.1	皿ネジ用穴なし		
SPW-3005	30.2	+0.2 +0.1	60	5	0 -0.1	45	2	M5
SPW-3005N	30.2	+0.2 +0.1	60	5	0 -0.1	皿ネジ用穴なし		
SPW-3505	35.2	+0.2 +0.1	70	5	0 -0.1	50	2	M5