

# ロングピン h7

Long Parallel Pins - Tolerance h7

研磨済みの平行ピン素材です。



ロングピン h7 S45C  
材質 S45C相当(未熱処理)


サイズ表 P.27



ロングピン h7 SUS303  
材質 SUS303相当

サイズ表 P.27

## 仕様・規格 |



呼び寸法 dXL

### ロングピン h7 S45C

d	L
3	300
4	300
5	300
6	300
7	300
8	300
10	300
12	350
13	350
14	350
15	350
16	350
18	350
20	350
25	350

### ロングピン h7 SUS303

d	L
3	300
4	300
5	300
6	300
8	300
10	300
12	350
13	350
15	350
16	350
18	350
20	350

01

平行ピン

平行ピン A種

平行ピン B種

ロングピン

内ねじ付き  
平行ピン

ロ  
ン  
グ  
ピ  
ン  
m6  
・  
h7

平行ピン

テーパピン

ダウエルピン

スプリングピン

溝付きピン

マシンキー

ショルダーボルト

省スペースボルト

RMS  
レアメタルスクリュー

ストリップボルト

ロックネジ

ブラーボルト

スプリング

座金・止め輪

その他

技術資料