

エアロスピン

Air Grinder "Aero Spin"



セレンコンガイド
ホールカッター
タケノコドリル
スナイバードリル
面取りカッター
クリンキカッター
チップソー
サイドインクカッター
ラウンドカッター
ビットシリーズ
トリミールターレット
大入ビット
ザグリ・座掘カッター
自在溝切カッター
省力機器

小型・軽量・ハイパワー!!

Small size, light weight, high power!

ペンシルタイプ (精密研磨・研削用)



■軽量

アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。

■コレット精度

芯ブレを極力少なくし本体にかかる振動を低減しました。

■ペンシルタイプ

型式	ハンドル方式	排気方向	無負荷回転速度 (rpm)	コレット寸法 (mm)	全長 (mm)	外径(最大) (mm)	質量 (kg)	空気消費量最大 (Nm ³ /min)	推奨ホース径 (mm)	ホースロ金ネジ寸法 (-)	標準価格 税込(税抜)
OM-P03RB	ロール	後	60,000	3	150	16	0.11	0.18	4	1/4-28UNF	39,600 (36,000)

※コレットは3.175mm(1/8")も用意しています。

■付属品

- ・ カプラプラグNL-22PFF ・ スパナ(8Hex, 9Hex)
- ・ 排気ホース35cm ・ 給気ホース 135cm ・ ラバープロテクタ

■ストレートタイプ

■ 鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取りに!!



コレット径φ3
OM-103RS
(ロール方式)



コレット径φ6
OM-106RS
(ロール方式)



コレット径φ3
OM-103LS
(レバー方式)



コレット径φ6
OM-106LS
(レバー方式)



コレット径φ6
OM-106XS
(レバー方式安全ストップ付)

■ストレートタイプ

型式	ハンドル方式	排気方向	無負荷回転速度 (rpm)	コレット寸法 (mm)	全長 (mm)	外径(最大) (mm)	質量 (kg)	空気消費量最大 (Nm ³ /min)	推奨ホース径 (mm)	ホースロ金ネジ寸法 (-)	標準価格 税込(税抜)
OM-103RS	ロール	横	30,000	3	141	33	0.31	0.25	6.3	RC1/4	27,500 (25,000)
OM-103LS	レバー				147.5		0.34				
OM-106RS	ロール		22,000	6	152	37	0.46	0.47	9.5		24,200 (22,000)
OM-106LS	レバー				161.5		0.5				
OM-106XS	レバー (安全ストップ付)										

※コレットは3.175mmも用意しています。

■付属品

- 103 : カプラプラグ NL-22PM ・ スパナ 8mm 2本
- 106 : カプラプラグ NL-22PM ・ スパナ 13mm 2本

■アングルタイプ

■ 溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなどに!!



砥石寸法50mm
OM-A50R
(ロール方式)

■アングルタイプ

型式	ハンドル方式	排気方向	無負荷回転速度 (rpm)	コレット寸法 (mm)	全長 (mm)	外径(最大) (mm)	質量 (kg)	空気消費量最大 (Nm ³ /min)	推奨ホース径 (mm)	ホースロ金ネジ寸法 (-)	標準価格 税込(税抜)
OM-A50R	ロール	15,000	50×4×9.5	4,300	156	47	0.645	0.4	9.5	RC1/4	36,300 (33,000)

■付属品

- ・ カプラプラグ NL-22PM ・ スパナ 19mm ・ 六角レンチ 5mm