

金属切粉付着による誤動作対策用 近接センサ

- アルミ、鋳鉄などの切粉が付着しても誤動作せず
検出体のみを検出します
- スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え



7ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

種類 / 標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

本体 [【外形寸法図→P.8】](#)
コード引き出しタイプ

形状	検出距離			出力形式	形式		標準価格 (¥)
					動作モード		
					NO	NC	
シールド	M12	2mm		直流2線式	○形E2EZ-X2D1-N 2M	形E2EZ-X2D2-N 2M	10,600
					○形E2EZ-X4C1 2M	—	
	M18	4mm		直流3線式 NPN	○形E2EZ-X4D1-N 2M	形E2EZ-X4D2-N 2M	12,300
				直流2線式	○形E2EZ-X4Y1 2M	—	
				交流2線式	○形E2EZ-X8C1 2M	—	
	M30	8mm		直流3線式 NPN	○形E2EZ-X8D1-N 2M	形E2EZ-X8D2-N 2M	13,500
				直流2線式	形E2EZ-X8Y1 2M	—	
				交流2線式		—	

スマートクリックコネクタ中継タイプ(M12)

形状	検出距離			出力形式	形式		標準価格 (¥)
					動作モード		
					NO	NC	
シールド	M12	2mm		直流2線式③-④ピン配置	形E2EZ-X2D1-M1TJ 0.3M	—	11,700
				○形E2EZ-X2D1-M1TGJ 0.3M	—		
	M18	4mm		直流2線式③-④ピン配置	形E2EZ-X4D1-M1TJ 0.3M	—	13,500
				○形E2EZ-X4D1-M1TGJ 0.3M	—		
	M30	8mm		直流2線式③-④ピン配置	形E2EZ-X8D1-M1TJ 0.3M	—	14,600
				○形E2EZ-X8D1-M1TGJ 0.3M	—		