

ステンレス検出面アンプ中継近接センサ E2EC-M/-Q

CSM_E2EC-M_-Q_DS_J_4_1



ステンレス検出面を採用し、
検出ヘッドの堅牢性を強化

溶接工程向け耐スパッタ強化品も品揃え！



形E2EC-M
形E2EC-Q
従来品に比べ
10倍以上の
検出面磨耗強度。

ステンレス検出面



形E2EC-M
形E2EC-Q
検出ヘッド長さ
18mm。
機器埋め込み使用
に最適

省スペース



形E2EC-Q
溶接スパッタの
センサヘッドへの
付着を防止。
(耐スパッタ強化品)

フッ素コート



形E2EC-Q
フッ素コード
を採用。
(耐スパッタ強化品)

不燃コード



⚠ 5ページの
「正しくお使いください」をご覧ください。

種類／標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

本体【外形寸法図→P.6】

| 形状 | 検出距離 | | | 出力形式 | 形式 | 標準価格(¥) |
|-----------------------|------|-----|--|-----------------------|--------------------------|---------|
| | | | | | 動作モードNO | |
| シールド 鉄材への取付の場合 | φ8 | 2mm | | 直流3線式(PNP) | 形E2EC-MC2B1 2M | 12,500 |
| | | | | 直流2線式(有極性) | ◎形E2EC-MC2D1 2M | |
| | | | | 直流2線式(無極性) ③-④ピン配置 | ◎形E2EC-QC2D1-M1GJ-T 0.3M | 19,500 |

アクセサリ(別売)

センサI/Oコネクタ一覧 (コネクタ中継タイプ 必須)センサに付属していませんので必ずご注文ください。【外形寸法図→形XS2】

| 形状 | コード長 | センサI/Oコネクタ形式 | 標準価格(¥) | 適用近接センサ形式 |
|------------|------|-----------------|---------|--------------------|
| ストレート型 | 2m | ◎形XS2F-D421-DD0 | 1,070 | 形E2EC-QC2D1-M1GJ-T |
| | 5m | ◎形XS2F-D421-GD0 | 1,390 | |
| L型 | 2m | ◎形XS2F-D422-DD0 | 1,070 | |
| | 5m | ◎形XS2F-D422-GD0 | 1,390 | |

注. 上記センサI/Oコネクタは標準ケーブルタイプです。スパッタがかかる環境では難燃ケーブルタイプ(形XS2F-D42□-□80-F)を使用してください。