

感度ポリウム付、 フッ素樹脂タイプ静電容量形

- 優れた耐薬品性、耐油性(フッ素樹脂ケース)
- 検出物体に合わせて距離調整可能(感度ポリウム)



⚠ 3ページの
「正しくお使いください」をご覧ください。

注. ケーブルの材質は塩化ビニルであり、別途保護が必要です。

種類 / 標準価格

本体 【外形寸法図→P.4】

形状	検出距離	出力形式	動作モード	形式	標準価格(¥)
非シールド 	M18	6~10mm	直流 3線式 NPN	NO *	◎形E2KQ-X10ME1 2M 20,000

*NCタイプも用意しています。形式は形E2KQ-X10ME2になります。