


## フラットタイプ アンプ分離静電容量形 ロボットハンド搭載に最適

- 厚さ5.5mmのフラットヘッド
- ロボットコード採用
- センサ部にも動作表示灯
- ワンタッチコネクタで簡単接続



 5ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

### 種類 / 標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

#### 本体【外形寸法図→P.6】 センサ部

#### アンプユニット部

形状	検出距離(可変範囲)	形式	標準価格(¥)	出力形式	形式	標準価格(¥)
フラット型 非シールド 	10mm (4 ~ 10mm)	○形E2J-W10MA 1M	9,900	直流3線式 NPN オープンコレクタ出力	○形E2J-JC4A 2M	14,500
	20mm (8 ~ 20mm)	○形E2J-W20MA 1M				

#### アクセサリ(別売)

**ダストカバー** センサ、アンプに付属していませんので必要に応じてご注文ください。

【外形寸法図→P.6】

形状	用途	適用	形式	標準価格(¥)
	防じん用 *	形E2J-JC4A (アンプ)用	形XS3Z-13	50
		形E2J-W□MA (センサ)用	形XS3Z-15	

\*このダストカバーは防じん用です。保護構造IP67の性能はありません。コネクタに装着する際は、コネクタの取りつけ部に十分に押し込んでください。

**コード付センサ/コネクタ** センサに付属していませんので必要に応じてご注文ください。

【外形寸法図→形XS3】

形状	用途	コード芯線数	コード長	形式	標準価格(¥)	備考
	延長用	4芯	1m	形XS3W-M421-401-R	1,870	M8ねじ固定タイプ ロボットコード(耐振用) ストレート/ストレートタイプ
			2m	○形XS3W-M421-402-R	2,000	

注. 詳細は→「センサ/コネクタの紹介」参照。