

レンズ付回帰反射形 EE-SPZ-A

CSM_EE-SPZ-A_DS_J_5_1

周囲の外乱光に強い変調方式

- 調整と動作確認に便利な入光表示灯付き
- 電源電圧はDC5～24Vと広範囲
- プログラマブルコントローラとの接続も可能
- 接続はメンテナンスにも便利なコネクタ方式



 3ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

種類／標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先社にお問い合わせください。)

本体

赤外光

形状	検出方式	検出距離		出力形式	動作モード	形式	標準価格(¥)
	回帰反射形	200mm		NPN出力	しゃ光時ON	形EE-SPZ301-A	3,250
					入光時ON	形EE-SPZ401-A	

アクセサリ(別売)

種類	コード長	形式	標準価格(¥)	備考
コネクタ		○形EE-1002	95	
	コード付き	1m	○形EE-1003	210
NPN/PNP変換コネクタ	0.46m(全長)	形EE-2001	1,420	
コネクタ保持金具		○形EE-1003A	55	形EE-1003専用
反射板		○形E39-R1	630	

詳細については→[フォト・マイクロセンサ アクセサリ](#)参照

反射板については→[形E39-L/F39-L/E39-S/E39-R](#)参照