



終端キャップ

形状	仕様	形式	標準価格(¥)
	筐体色：黒 投光/受光器兼用 (紛失時のスペア)	形F39-CNM	2,000


形F3SG-R用レーザポインタ

形状	仕様	形式	標準価格(¥)
	光軸調整の粗調時にF3SG-Rの光学面に取り付け、 レーザ光で光軸の調整を支援します。	形F39-PTG	37,500

スパッタ保護カバー(投光器・受光器用、2本1セット)

取付金具はスパッタ保護カバーに同梱されています。

検出幅2000mm以上については、長さの異なる2種のスパッタ保護カバーを組み合わせて使用してください。

形状	適合セーフティライトカーテン			形式	標準価格(¥)
	指検出用 (最小検出物体φ14mm)	手検出用 (最小検出物体φ25mm)	手・腕検出用 (最小検出物体φ30mm)		
	形F3SG-□RA0160-14	形F3SG-4RA0185-25-01TS	形F3SG-□RA0190-30	形F39-HGA0200	3,500
	形F3SG-□RA0240-14	形F3SG-4RA0265-25-01TS	形F3SG-□RA0270-30	形F39-HGA0280	4,000
	形F3SG-□RA0320-14	形F3SG-4RA0345-25-01TS	形F3SG-□RA0350-30	形F39-HGA0360	4,500
	形F3SG-□RA0400-14	形F3SG-4RA0425-25-01TS	形F3SG-□RA0430-30	形F39-HGA0440	5,000
	形F3SG-□RA0480-14	形F3SG-4RA0505-25-01TS	形F3SG-□RA0510-30	形F39-HGA0520	5,500
	形F3SG-□RA0560-14	形F3SG-4RA0585-25-01TS	形F3SG-□RA0590-30	形F39-HGA0600	6,000
	形F3SG-□RA0640-14	形F3SG-4RA0665-25-01TS	形F3SG-□RA0670-30	形F39-HGA0680	6,500
	形F3SG-□RA0720-14	形F3SG-4RA0745-25-01TS	形F3SG-□RA0750-30	形F39-HGA0760	7,000
	形F3SG-□RA0800-14	形F3SG-4RA0825-25-01TS	形F3SG-□RA0830-30	形F39-HGA0840	7,500
	形F3SG-□RA0880-14	形F3SG-4RA0905-25-01TS	形F3SG-□RA0910-30	形F39-HGA0920	8,000
	形F3SG-□RA0960-14	形F3SG-4RA0985-25-01TS	形F3SG-□RA0990-30	形F39-HGA1000	8,500
	形F3SG-□RA1040-14	形F3SG-4RA1065-25-01TS	形F3SG-□RA1070-30	形F39-HGA1080	9,000
	形F3SG-□RA1120-14	形F3SG-4RA1145-25-01TS	形F3SG-□RA1150-30	形F39-HGA1160	9,500
	形F3SG-□RA1200-14	形F3SG-4RA1225-25-01TS	形F3SG-□RA1230-30	形F39-HGA1240	10,000
	形F3SG-□RA1280-14	形F3SG-4RA1305-25-01TS	形F3SG-□RA1310-30	形F39-HGA1320	10,000
	形F3SG-□RA1360-14	形F3SG-4RA1385-25-01TS	形F3SG-□RA1390-30	形F39-HGA1400	11,000
	形F3SG-□RA1440-14	形F3SG-4RA1465-25-01TS	形F3SG-□RA1470-30	形F39-HGA1480	11,000
	形F3SG-□RA1520-14	形F3SG-4RA1545-25-01TS	形F3SG-□RA1550-30	形F39-HGA1560	12,000
	形F3SG-□RA1600-14	形F3SG-4RA1625-25-01TS	形F3SG-□RA1630-30	形F39-HGA1640	12,000
	形F3SG-□RA1680-14	形F3SG-4RA1705-25-01TS	形F3SG-□RA1710-30	形F39-HGA1720	13,000
	形F3SG-□RA1760-14	形F3SG-4RA1785-25-01TS	形F3SG-□RA1790-30	形F39-HGA1800	13,000
	形F3SG-□RA1840-14	形F3SG-4RA1865-25-01TS	形F3SG-□RA1870-30	形F39-HGA1880	14,000
	形F3SG-□RA1920-14	形F3SG-4RA1945-25-01TS	形F3SG-□RA1950-30	形F39-HGA1960	15,000
	形F3SG-□RA2000-14	—	形F3SG-□RA2030-30	形F39-HGA1480	11,000
				形F39-HGA0550	5,500
	形F3SG-□RA2080-14	—	形F3SG-□RA2110-30	形F39-HGA1560	12,000
			形F39-HGA0550	5,500	
—	—	形F3SG-□RA2190-30	形F39-HGA1640	12,000	
			形F39-HGA0550	5,500	
—	—	形F3SG-□RA2270-30	形F39-HGA1720	13,000	
			形F39-HGA0550	5,500	
—	—	形F3SG-□RA2350-30	形F39-HGA1800	13,000	
			形F39-HGA0550	5,500	
—	—	形F3SG-□RA2430-30	形F39-HGA1880	14,000	
			形F39-HGA0550	5,500	
—	—	形F3SG-□RA2510-30	形F39-HGA1960	15,000	
			形F39-HGA0550	5,500	

注.スパッタ保護カバーを取り付けた場合、F3SG-Rの検出距離は約10%低下します。

テストロッド

直径	形式	標準価格(¥)
φ14mm	◎ 形F39-TRD14	3,500
φ25mm	◎ 形F39-TRD25	
φ30mm	形F39-TRD30	