





種類／標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先にお問い合わせてください。)

●照光部

〈LED照光タイプ〉(LEDチップを内蔵しています)

形状	分割方式	色	白 (W)	赤 (R)	緑 (G)	青 (A)	黄 (Y)	標準価格(¥)	選択上のご注意		
長方形 (形M2KJ) 	無分割		◎形M2KJ -51W-□□E	◎形M2KJ -51R-□□E	◎形M2KJ -51G-□□E	◎形M2KJ -51A-□□E	◎形M2KJ -51Y-□□E	755	・形式末尾の□□には使用電圧をご記入ください。 使用電圧記入例 5V=□□5E 12V=□□2E 24V=□□4E 2分割タイプは、24Vのみの対応となります。 ・□部分の色は、表上の色項目の中からお選びいただいた形式でお申し込みください。		
	横軸 2分割		形M2KJ -52WW-□□E	形M2KJ -52WR-□□E	形M2KJ -52WG-□□E	形M2KJ -52WA-□□E	形M2KJ -52WY-□□E	875			
			形M2KJ -52RW-□□E	形M2KJ -52RR-□□E	形M2KJ -52RG-□□E	形M2KJ -52RA-□□E	形M2KJ -52RY-□□E				
			形M2KJ -52GW-□□E	形M2KJ -52GR-□□E	形M2KJ -52GG-□□E	形M2KJ -52GA-□□E	形M2KJ -52GY-□□E				
			形M2KJ -52AW-□□E	形M2KJ -52AR-□□E	形M2KJ -52AG-□□E	形M2KJ -52AA-□□E	形M2KJ -52AY-□□E				
			形M2KJ -52YW-□□E	形M2KJ -52YR-□□E	形M2KJ -52YG-□□E	形M2KJ -52YA-□□E	形M2KJ -52YY-□□E				
			形M2KJ -53WW-□□E	形M2KJ -53WR-□□E	形M2KJ -53WG-□□E	形M2KJ -53WA-□□E	形M2KJ -53WY-□□E				
	タテ軸 2分割		形M2KJ -53RW-□□E	形M2KJ -53RR-□□E	形M2KJ -53RG-□□E	形M2KJ -53RA-□□E	形M2KJ -53RY-□□E	875			
			形M2KJ -53GW-□□E	形M2KJ -53GR-□□E	形M2KJ -53GG-□□E	形M2KJ -53GA-□□E	形M2KJ -53GY-□□E				
			形M2KJ -53AW-□□E	形M2KJ -53AR-□□E	形M2KJ -53AG-□□E	形M2KJ -53AA-□□E	形M2KJ -53AY-□□E				
			形M2KJ -53YW-□□E	形M2KJ -53YR-□□E	形M2KJ -53YG-□□E	形M2KJ -53YA-□□E	形M2KJ -53YY-□□E				
			◎形M2KJ-57K-□□E							1,660	
	2色全面 照光 (赤/緑)									1,660	
											
	正方形 (形M2KA) 	無分割		◎形M2KA -51W-□□E	◎形M2KA -51R-□□E	◎形M2KA -51G-□□E	◎形M2KA -51A-□□E	◎形M2KA -51Y-□□E		490	

- 注1. 標準の照光部には彫刻板、LED(電流制限抵抗つき)を内蔵しています。
 2. 分割時の色配置は、スイッチ部ケースのOMRONマークを下方向として組み合わせた場合です。
 3. 内蔵している彫刻板の色は下表のとおりです。

無分割の場合

照光部の色 彫刻板	白	赤	緑	青	黄	2色全面照光 (赤/緑)
乳白	○			○		○
透明		○	○		○	

2分割の場合

色の組合せ	白	赤	緑	青	黄
白	乳白	乳白	乳白	乳白	乳白
赤	乳白	透明	透明	乳白	透明
緑	乳白	透明	透明	乳白	透明
青	乳白	乳白	乳白	乳白	乳白
黄	乳白	透明	乳白	乳白	透明

●本体部

形状	長方形	正方形	備考
	標準価格(¥)	標準価格(¥)	
形式	◎形M2KJ-7010 565	◎形M2KA-7010 450	取り付け、取りはずし等は形A3Kをご覧ください。

(例) 分割色が白/赤の場合: 乳白の彫刻板1枚
 分割色が緑/赤の場合: 透明の彫刻板1枚

セット組み合わせ形式…3ページ参照

■定格・性能等…6ページ参照 ■外形寸法…8ページ参照
 ■アクセサリ…形A3K参照