













種類／標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

■単品形式.....照光部・ランプ部・本体部を別々にご注文できます。セット組み合わせ発注形式では揃わない機種を組み合わせでご使用ください。また、メンテパーツ品としての在庫管理にもご利用ください。

●白熱ランプタイプ(白熱ランプは内蔵していません)

形状	長方形 			正方形 			丸形 			選上のご注意																														
分割方式	照光面	形式	標準価格(¥)	照光面	形式	標準価格(¥)	照光面	形式	標準価格(¥)																															
無分割		○形M2PJ-5011	475		○形M2PA-5011	475		○形M2PT-5011*	475	・付属品 カラープレート(白、赤、緑、橙、青)、彫刻板(透明、乳白)、シャ光板(分割タイプのみ)が付属されています。 *丸形タイプ(形M2PT)には彫刻板はありません。 ・カラープレートの付属枚数																														
横軸2分割		○形M2PJ-5012			形M2PA-5012		—	—			—																													
タテ軸2分割		○形M2PJ-5013		—	—		—	—			—																													
3分割T型		形M2PJ-5014	565	—	—	—	—	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>分割方式</th> <th>白</th> <th>赤</th> <th>緑</th> <th>橙</th> <th>青</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>無分割</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>横・タテ軸2分割</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3分割E型・T型</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4分割</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		分割方式	白	赤	緑	橙	青	無分割	1	1	1	1	1	横・タテ軸2分割	1	1	1	1	1	3分割E型・T型	2	2	2	2	2	4分割	2	2	2	2	2
分割方式	白	赤		緑	橙	青																																		
無分割	1	1		1	1	1																																		
横・タテ軸2分割	1	1	1	1	1																																			
3分割E型・T型	2	2	2	2	2																																			
4分割	2	2	2	2	2																																			
3分割E型		形M2PJ-5015	—	—	—	—	—																																	
4分割		形M2PJ-5016	—	—	—	—	—																																	

●カメレオン照光タイプ(LED内蔵)

形状	定格電圧	カメレオン表示灯	標準価格(¥)
長方形 	DC12V	形M2PJ-5800-12E	3,700
	DC24V	○形M2PJ-5800-24E	
正方形 	DC12V	形M2PA-5800-12E	3,150
	DC24V	○形M2PA-5800-24E	

注1. カメレオン照光とは赤、緑とこれらの同時点灯色(橙)を含めた3色の全面照光をいいます。
 2. 照光部にはレンズ、彫刻板透明、白色のカラープレート、LED(電流制限抵抗つき)を内蔵しています。

ランプ部 (取り付け方法は、形A3Pを参照してください)




●LEDランプ

使用電圧 発色光	DC5V	DC12V	DC24V	標準価格(¥)	適用レンズ(色)	選上のご注意
	形式(直流専用)	形式(直流専用)	形式(直流専用)			
赤	○形SLL-05ER	○形SLL-12ER	○形SLL-24ER	410	赤 橙 緑 白	形M2PJの場合、4個のLEDランプ、形M2PA、形M2PTの場合、2個のLEDランプをつけるのが標準です。
黄	○形SLL-05EY	○形SLL-12EY	○形SLL-24EY			
緑	○形SLL-05EG	○形SLL-12EG	○形SLL-24EG			
白	○形SLL-05EW	形SLL-12EW	形SLL-24EW			

●白熱ランプ

使用電圧	ランプの種類	標準ランプ	低電力ランプ	標準価格(¥)	選上のご注意
AC/DC 5V		○形SLL-06	○形SLL-06H	97	・形M2PJの場合、分割なしで2個、分割タイプで4個のランプをつけるのが標準です。なお、ランプを3、4個同時に連続点灯される場合は低電力ランプをお使いください。 ・形M2PAの場合、分割なしで1個、分割タイプで2個のランプをつけるのが標準です。 ・形M2PTの場合、2個のランプをつけるのが標準です。
AC/DC 12V		○形SLL-14	○形SLL-14H		
AC/DC 24V		○形SLL-28	○形SLL-28H		

本体部 (白熱ランプタイプ/LEDタイプとも共用です)

長方形 	正方形 	丸形 	選上のご注意		
形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)
○形M2PJ-7010-1	705	○形M2PA-7010-1	530	○形M2PT-7010-2	705

・形式末尾の「-1」は黒色のフランジで「-2」はライトグレー色のフランジです。丸形タイプのはライトグレーのみで黒色はございません。

■セット組み合わせ形式…3~4ページ参照

■定格・性能等…形A3P参照 ■外形寸法…11ページ参照
 ■アクセサリ…形A3P参照