

## スリムで軽量、選べる3つのタイプで優れた設置性を発揮

- 狭い作業台や高所にも簡単設置
- 薄さ6cm 重さ1kg\*のスリム&軽量ボディ (\*ZJ-FW029)



**NEW**

規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト ([www.fa.omron.co.jp/](http://www.fa.omron.co.jp/))の「**規格認証/適合**」をご覧ください。

**!** 1877ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

データロガー

静電気対策機器

UV-LED照射器

センサI/Oコネクタ/  
センサコントローラ

## 種類 / 標準価格

(納期についてはお取引先当社にお問い合わせください。)

### 本体

| 形式          | 標準価格(¥) | ACアダプタについて |
|-------------|---------|------------|
| 形ZJ-FW013   | 44,800  | 付属していません   |
| 形ZJ-FW029   | 67,800  |            |
| 形ZJ-FW053   | 99,800  |            |
| 形ZJ-FW013AC | 49,800  | 付属しております   |
| 形ZJ-FW029AC | 72,800  |            |
| 形ZJ-FW053AC | 108,800 |            |

### アクセサリ

| 形状                        | 形式            | 標準価格(¥) |
|---------------------------|---------------|---------|
| 交換用フィルタ (6枚入り)            | 形ZJ9-FL40FW   | 1,800   |
| 交換用放電針ユニット (針4本入り/1セット) * | 形ZJ9-NDT04FW  | 3,900   |
| ACアダプタ (36W、013/029用)     | 形ZJ9-PS36FW-J | 5,200   |
| ACアダプタ (90W、053用)         | 形ZJ9-PS90FW-J | 9,800   |
| 標準スタンド                    | 形ZJ9-BRS1FW   | 1,580   |
| L字取付金具                    | 形ZJ9-BRL1FW   | 1,580   |
| パイプ取付用金具                  | 形ZJ9-BRP1FW   | 3,480   |

\*ZJ-FW013 : 1セット、ZJ-FW029 : 3セット、ZJ-FW053 : 6セット

## 定格 / 性能

### 本体

| 項目        | 形式 | 形ZJ-FW013                                       | 形ZJ-FW029     | 形ZJ-FW053   |
|-----------|----|---|---------------|-------------|
| 電源電圧      |    | DC24V±10% リップル(p-p) 10%以下                       |               |             |
| 消費電流      |    | 0.9A max  | 1.2A max      | 3.0A max    |
| 放電電圧      |    | ±7.5kV  |               |             |
| 放電方式      |    | バリアブルDC方式                                       |               |             |
| 除電時間 *    |    | 1.5秒  | 1秒            |             |
| イオンバランス * |    | ±10V  |               |             |
| オゾン濃度     |    | 0.01ppm以下 (吹き出し口より10mmにて測定)                     |               |             |
| 表示灯       |    | 電源表示灯 (緑)、ファン動作表示灯 (緑)、クリーニング表示 (黄)、アラーム表示灯 (赤) |               |             |
| 主な機能      |    | イオンバランス調整機能 (オート&マニュアル)                         |               |             |
| 周囲温度範囲    |    | 0~+50°C (ただし氷結、結露しないこと)                         |               |             |
| 周囲湿度範囲    |    | 35~65%RH (ただし氷結、結露しないこと)                        |               |             |
| 質量 (梱包状態) |    | 約0.6kg (約1.2Kg)                                 | 約1kg (約1.8Kg) | 約2kg (約3Kg) |
| 材質        |    | 本体: アルミ、ABS 放電針: タングステン                         |               |             |
| 付属品       |    | 取扱説明書、電源入力用コネクタ、吹き流し、L字取付金具                     |               |             |

\*工場出荷時の代表値 ● 測定条件: 距離300mm、本体中央、風量MAX、チャージプレートモニタ 150×150mm・20pF ● 除電時間: ±1000Vから±100V  
● イオンバランス測定時間: 10s

商品セレクション

ZJ-FW

ZJ-FA20

ZJ-FA10

ZJ-BAS

KS1

ZJ-SD