


# OHNISHI

SURFACE PLATE & MEASURING APPARATUS

## レベリングブロック OS TET型 LEVELING BLOCK OS TET TYPE

三段式  
Three-stage type




上下面は、耐油ゴム使用  
An oil resistant rubber coating is attached to the top and bottom.

### ●OS TET 寸法表 Dimensions OS TET

品番 Part no.	許容荷重 Allowable load (KN)	揚程 Lifting height (mm)	寸法 Size (mm)			製品質量 Weight (kg)	定価 (税込) Price (円)
			A	B	C		
OSTET	25	13	200	95	58	6	33,000


## レベリングブロック OS D型 LEVELING BLOCK OS D TYPE



### ●OS D型 寸法表 Dimensions OS D TYPE

品番 Part no.	許容荷重 Allowable load (KN)	揚程 Lifting height (mm)	寸法 Size (mm)			製品質量 Weight (kg)	定価 (税込) Price (円)
			A	B	C		
OSD-1	100	5	325	155	150	47	118,800

## レベルジャッキ OS-180 LEVEL JACKS OS-180



### ●OS-180 寸法表 Dimensions OS-180

品番 Part no.	許容荷重 Allowable load (KN)	ネジ径 Diameter bolt (mm)	A (mm)	製品質量 Weight (kg)	定価 (税込) Price (円)
OSM-1	3	M16	45	0.4	3,080
OSM-2	5	M20	52	0.5	3,630