

スピードコントロールパック SS21 タイプ

WEB
サイト
製品詳細



6 W～40 Wのスピードコントロールモーターと組み合わせ、スピードコントロール、瞬時停止、スロースタート・スローダウン(-SSSDタイプ)が可能です。



写真のモーター、ギヤヘッドは別売りです。

種類と価格

●スピードコントロールパック

電源電圧	適用モーター出力	品名	定価
単相100V	6W、15W	SS21L	8,600円
		SS21L-SSSD	12,100円
SS22L		8,850円	
SS22L-SSSD		12,350円	
単相200V			

電源電圧	適用モーター出力	品名	定価
単相100V	25W、40W	SS21M	8,600円
		SS21M-SSSD	12,100円
SS22M		8,850円	
SS22M-SSSD		12,350円	
単相200V			

●適用スピードコントロールモーター

◇インダクションモーター

出力	電源電圧	モーター品名		定価
		歯切りシャフトタイプ	丸シャフトタイプ	
6W	単相100V	2IK6RGN-A	2IK6RA-A	6,850円
	単相200V	2IK6RGN-C	2IK6RA-C	7,050円
15W	単相100V	3IK15RGN-A	3IK15RA-A	7,350円
	単相200V	3IK15RGN-C	3IK15RA-C	7,550円
25W	単相100V	4IK25RGN-A	4IK25RA-A	8,050円
	単相200V	4IK25RGN-C	4IK25RA-C	8,350円
40W	単相100V	5IK40RGN-A	5IK40RA-A	9,550円
	単相200V	5IK40RGN-C	5IK40RA-C	9,850円

◇レバーシブルモーター

出力	電源電圧	モーター品名		定価
		歯切りシャフトタイプ	丸シャフトタイプ	
6W	単相100V	2RK6RGN-A	2RK6RA-A	7,200円
	単相200V	2RK6RGN-C	2RK6RA-C	7,400円
15W	単相100V	3RK15RGN-A	3RK15RA-A	7,750円
	単相200V	3RK15RGN-C	3RK15RA-C	7,950円
25W	単相100V	4RK25RGN-A	4RK25RA-A	8,500円
	単相200V	4RK25RGN-C	4RK25RA-C	8,800円
40W	単相100V	5RK40RGN-A	5RK40RA-A	10,050円
	単相200V	5RK40RGN-C	5RK40RA-C	10,350円

スピードコントロールパック SS31 タイプ

WEB
サイト
製品詳細



60 Wの高出力スピードコントロールモーターと組み合わせ、スピードコントロール、瞬時停止、スロースタート・スローダウン(-SSSDタイプ)が可能です。



写真のモーター、ギヤヘッドは別売りです。

種類と価格

●スピードコントロールパック

電源電圧	品名	定価
単相100V	SS31	13,150円
	SS31-SSSD	15,150円
単相200V	SS32	13,650円
	SS32-SSSD	15,150円

●適用スピードコントロールモーター

タイプ	電源電圧	モーター品名		定価
		歯切りシャフトタイプ	丸シャフトタイプ	
インダクションモーター	単相100V	5IK60RGU-AFP	5IK60RA-AFP	18,800円
	単相200V	5IK60RGU-CFP	5IK60RA-CFP	19,200円

商品体系概要

ACスピードコントロールモーター

US2

DSC

ブラシレスモーター

AC入力BMU

AC入力BLE2

AC入力BLE

AC入力BXII

DC入力BLH

WEB掲載製品

取付