

## 品名の見方

- 高分解能タイプ、高トルクタイプ、高トルクタイプエンコーダ付、標準タイプ、標準タイプ電磁ブレーキ付、標準タイプエンコーダ付

**CRK 5 2 3 H P M A □ K D □**  
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

|   |           |                                     |
|---|-----------|-------------------------------------|
| ① | シリーズ名     | CRK : CRK シリーズ                      |
| ② | 5 : 5相    |                                     |
| ③ | モーター取付角寸法 | 1 : 20mm 2 : 28mm 4 : 42mm 6 : 60mm |
| ④ | モーターケース長さ |                                     |
| ⑤ | モーター仕様    | なし : 標準仕様 H : 高速仕様                  |
| ⑥ | モーター分類    |                                     |
| ⑦ | モーター種類    | M : 高分解能                            |
| ⑧ | 形状        | A : 片軸シャフト B : 両軸シャフト R : エンコーダ付    |
| ⑨ | 電磁ブレーキ    | なし : 電磁ブレーキなし M : 電磁ブレーキ付           |
| ⑩ | 電源入力      | K : DC24V                           |
| ⑪ | ドライバ種類    | D : 位置決め機能内蔵タイプ                     |
| ⑫ | 追番        |                                     |

## 種類と価格

### ● 高分解能タイプ

| 品名(片軸シャフト)   | 定価      | 品名(両軸シャフト)   | 定価      |
|--------------|---------|--------------|---------|
| CRK523PMAKD  | 37,600円 | CRK523PMBKD  | 37,850円 |
| CRK524PMAKD  | 38,200円 | CRK524PMBKD  | 38,450円 |
| CRK525PMAKD  | 38,700円 | CRK525PMBKD  | 38,950円 |
| CRK523HPMAKD | 37,600円 | CRK523HPMBKD | 37,850円 |
| CRK524HPMAKD | 38,200円 | CRK524HPMBKD | 38,450円 |
| CRK525HPMAKD | 38,700円 | CRK525HPMBKD | 38,950円 |
| CRK544PMAKD  | 36,800円 | CRK544PMBKD  | 37,050円 |
| CRK546PMAKD  | 37,700円 | CRK546PMBKD  | 38,000円 |
| CRK564PMAKD  | 37,800円 | CRK564PMBKD  | 38,100円 |
| CRK566PMAKD  | 38,500円 | CRK566PMBKD  | 38,800円 |
| CRK569PMAKD  | 44,200円 | CRK569PMBKD  | 44,500円 |

### ● 高トルクタイプ

| 品名(片軸シャフト)  | 定価      | 品名(両軸シャフト)  | 定価      |
|-------------|---------|-------------|---------|
| CRK513PAKD  | 38,500円 | CRK513PBKD  | 39,000円 |
| CRK523PAKD  | 36,700円 | CRK523PBKD  | 36,950円 |
| CRK525PAKD  | 37,800円 | CRK525PBKD  | 38,050円 |
| CRK523HPAKD | 36,700円 | CRK523HPBKD | 36,950円 |
| CRK525HPAKD | 37,800円 | CRK525HPBKD | 38,050円 |
| CRK544PAKD  | 35,900円 | CRK544PBKD  | 36,150円 |
| CRK546PAKD  | 36,800円 | CRK546PBKD  | 37,100円 |

### ● 高トルクタイプ エンコーダ付

| 品名(片軸シャフト)   | 定価      |
|--------------|---------|
| CRK513PRKD2  | 45,500円 |
| CRK523PRKD2  | 43,700円 |
| CRK525PRKD2  | 44,800円 |
| CRK523HPRKD2 | 43,700円 |
| CRK525HPRKD2 | 44,800円 |
| CRK544PRKD   | 46,900円 |
| CRK546PRKD   | 47,800円 |

### ● 各種ギヤードタイプ

**CRK 5 2 3 P A K D - N 7.2**  
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

|   |           |                                                                 |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| ① | シリーズ名     | CRK : CRK シリーズ                                                  |
| ② | 5 : 5相    |                                                                 |
| ③ | モーター取付角寸法 | 1 : 20mm (φ22mm) 2 : 28mm (30mm)<br>4 : 42mm 6 : 60mm           |
| ④ | モーターケース長さ |                                                                 |
| ⑤ | モーター分類    |                                                                 |
| ⑥ | 形状        | A : 片軸シャフト B : 両軸シャフト                                           |
| ⑦ | 電源入力      | K : DC24V                                                       |
| ⑧ | ドライバ種類    | D : 位置決め機能内蔵タイプ                                                 |
| ⑨ | ギヤ種類      | T : THギヤードタイプ PS : PSギヤードタイプ<br>N : PNギヤードタイプ H : ハーモニックギヤードタイプ |
| ⑩ | 減速比       |                                                                 |

### ● 標準タイプ

| 品名(片軸シャフト) | 定価      | 品名(両軸シャフト) | 定価      |
|------------|---------|------------|---------|
| CRK543AKD  | 35,500円 | CRK543BKD  | 35,750円 |
| CRK544AKD  | 35,600円 | CRK544BKD  | 35,850円 |
| CRK545AKD  | 36,200円 | CRK545BKD  | 36,500円 |
| CRK564AKD  | 37,300円 | CRK564BKD  | 37,600円 |
| CRK566AKD  | 38,000円 | CRK566BKD  | 38,300円 |
| CRK569AKD  | 40,500円 | CRK569BKD  | 40,850円 |

### ● 標準タイプ 電磁ブレーキ付

| 品名(片軸シャフト) | 定価      |
|------------|---------|
| CRK543AMKD | 51,500円 |
| CRK544AMKD | 51,600円 |
| CRK545AMKD | 52,200円 |
| CRK564AMKD | 55,300円 |
| CRK566AMKD | 56,000円 |
| CRK569AMKD | 58,500円 |

### ● 標準タイプ エンコーダ付

| 品名(片軸シャフト) | 定価      |
|------------|---------|
| CRK543RKD  | 46,500円 |
| CRK544RKD  | 46,600円 |
| CRK545RKD  | 47,200円 |
| CRK564RKD  | 48,300円 |
| CRK566RKD  | 49,000円 |
| CRK569RKD  | 51,500円 |

商品体系概要

αSTEP  
ユニット  
パッチレス  
アプリケーション

AC入力/  
DC入力  
AZ

αSTEP  
ユニット

AC入力/  
DC入力  
AR

ステッピング  
モーターユニット

AC入力  
5相  
RKII

DC入力  
2相・5相  
CVK

DC入力  
5相  
CRK

DC入力  
5相  
ドライバ一体型  
PKA

ステッピング  
モーター

2相  
PKP

5相  
PKP

2相/5相  
モーター用  
ドライバ

オプション  
▶▶▶▶▶

ケーブル

カップリング

取付金具