

# 外部トルク設定器／外部速度設定器

## ■単回転タイプ (RoHS)

トルクモーターユニット、スピードコントロールモーターの設定に使用する可変抵抗器です。

### ●種類と価格

(20kΩ・1/4W・B特性)

品名	定価	適用製品	
		AC小型標準モーター	スピードコントロールモーター
<b>PAVR-20KZ</b>	1,000円	<b>TM</b> シリーズ*2	<b>BX</b> シリーズ*1 <b>BLE</b> シリーズ*1 <b>BLF</b> シリーズ*2 <b>BLH</b> シリーズ*2 <b>MSS・W</b> シリーズ*1 <b>MSC-1</b> *2 <b>ES01/ES02</b> *1 <b>BHF</b> シリーズ*2

#### ご注意

- \*1 外部速度設定器 (PAVR-20KZ) 1組が付属しています。  
速度を多段階設定する場合にご使用ください。
- \*2 外部トルク/外部速度設定器 (PAVR-20KZ) は付属していません。  
外部トルク/外部速度設定器を使用して設定をおこなう場合にご使用ください。

## ●外部トルク設定器／外部速度設定器用取付金具 (別売) (RoHS)

外部トルク/外部速度設定器をDINレールに取り付けるための金具です。

掲載ページ → E-73 ページ



<使用例>

## ■多回転タイプ (RoHS)

トルクや回転速度を微調整できる多回転タイプの可変抵抗器です。何回転したか一目でわかるアナログダイヤル付きです。ダイヤルには簡易ロック機構があり、設定値を固定することができます。

●規格認定品ではありません。

### ●種類と価格

(20kΩ・2W)

品名	定価	適用製品	
		AC小型標準モーター	スピードコントロールモーター
<b>PAVR-20KM</b>	4,000円	<b>TM</b> シリーズ*2	<b>BX</b> シリーズ*1 <b>BLE</b> シリーズ*1 <b>BLF</b> シリーズ*2 <b>BLH</b> シリーズ*2 <b>MSS・W</b> シリーズ*1 <b>MSC-1</b> *2 <b>ES01/ES02</b> *1 <b>BHF</b> シリーズ*2

#### ご注意

- \*1 外部速度設定器 (PAVR-20KZ) 1組が付属しています。  
速度を微調整したい場合にご使用ください。
- \*2 外部トルク/外部速度設定器 (PAVR-20KZ) は付属していません。  
外部トルク/外部速度設定器を使用して設定をおこなう場合にご使用ください。



この製品の詳細情報や使用上のご注意は、取扱説明書をご確認ください。  
取扱説明書は、ホームページからダウンロードしていただくか、お客様  
ご相談センターにお問い合わせください。

<http://www.orientalmotor.co.jp/>