

ヒーティングモジュール ファン付スペースヒーター
HMAシリーズ

発熱量 100W 150W
200W 300W 400W



使用電圧範囲：±10%
材質
ヒーター部
放熱板：アルミダイカスト
端子台：プラスチック
ファンモーター部
フレーム：アルミダイカスト
羽根：ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
過熱保護
ヒーター部：サーマルプロテクタ
ファンモーター部：インピーダンスプロテクト
軸 受：ボールベアリング

仕様 (RoHS)

品名	発熱量 W	電源電圧 V	周波数 Hz	電流 A	適用リード線径	搭載ファンサイズ
HMA100F-1	100	単相 100	50	1.1	AWG18~14 (0.75~2.5mm ²)	□80mm-25mm厚
HMA100F-4			60			
HMA150F-1	150	単相 100	50	1.6		
			60			
HMA150F-4	150	単相 200	50	0.83		
			60			
HMA200F-1	200	単相 100	50	2.1		□119mm-25mm厚
			60			
HMA200F-4	200	単相 200	50	1.1		
			60			
HMA300F-1	300	単相 100	50	3.2		
			60			
HMA300F-4	300	単相 200	50	1.6		
			60			
HMA400F-1	400	単相 100	50	4.2		
			60			
HMA400F-4	400	単相 200	50	2.1		
			60			

●ヒーター部、ファンモーター部の規格認定品情報は、ホームページをご確認ください。

種類と価格

品名	定価
HMA100F-1	17,000円
HMA100F-4	
HMA150F-1	17,500円
HMA150F-4	
HMA200F-1	18,500円
HMA200F-4	
HMA300F-1	19,500円
HMA300F-4	
HMA400F-1	20,500円
HMA400F-4	

製品には、次のものが含まれています。
ヒーター、DIN レール取付キット(DIN レール取付金具、ねじ)、取扱説明書

品名の見方

HMA 100 F - 1

① ② ③ ④

①	シリーズ名	HMA ：ファン付スペースヒーター
②	発熱量	100 ：100W 150 ：150W 200 ：200W 300 ：300W 400 ：400W
③	機能	F ：ファンモーター付
④	定格電圧	1 ：単相 100V 4 ：単相 200V