

G-LIST No. | EW1142

FXコート4刃ショート(左刃左ねじれ)

FX Coated·4 Flutes·Short (LH Cut·LH Helix)

FX-MR-EMS



左刃左ねじれのエンドミルです。
Left hand cut and left handed spiral fluted end mill.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	2	40	6	4	<input type="checkbox"/>	—	—
	3	45	8	6	<input type="checkbox"/>	—	—
	4		11		<input type="checkbox"/>	—	—
	5	50	13	8	<input type="checkbox"/>	—	—
	6		16		<input type="checkbox"/>	—	—
	7	60	19	10	<input type="checkbox"/>	—	—
	8		22		<input type="checkbox"/>	—	—
	9	70	22	12	<input type="checkbox"/>	—	—
	10		26		<input type="checkbox"/>	—	—
	11	75	26		<input type="checkbox"/>	—	—
	12				<input type="checkbox"/>	—	—

切削油剤はP1255をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P1255.

G-LIST No. | EW1133

FXコート4刃スタブ(NC旋盤用)

FX Coated·4 Flutes·Stub-for Lathe Machine

FX-NC-EMSS



旋盤、自動盤、複合加工機で使い勝手の良い短全長、短刃長のエンドミルです。

Shorter OAL and shorter flute length suited for lathe, automatic lathe, multitask machining center, etc.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	3	35	6	3	<input type="checkbox"/>	—	—
	3			<input type="checkbox"/>	—	—	
	4			<input type="checkbox"/>	—	—	
	5			<input type="checkbox"/>	—	—	
	6			<input type="checkbox"/>	—	—	
	7			<input type="checkbox"/>	—	—	
	8			<input type="checkbox"/>	—	—	
	8			<input type="checkbox"/>	—	—	
	9			<input type="checkbox"/>	—	—	
	10			<input type="checkbox"/>	—	—	
	10			<input type="checkbox"/>	—	—	
	12			<input type="checkbox"/>	—	—	

切削油剤はP1255をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P1255.

OSGアプリならお気に入りのカタログをメールで送信 ▶▶▶ P. 6

被削材質 Work Material	炭素鋼	合金鋼	プリハードン鋼				ステンレス鋼	鋳鉄	銅合金	アルミ合金	グラファイト	チタン合金	耐熱合金	プラスチック
	Carbon Steel	Alloy Steel	Prehardened Steel	Prehardened Steel	Prehardened Steel	Prehardened Steel	Stainless Steel	Cast Iron	Copper Alloy	Aluminum Alloy	Graphite	Titanium Alloy	Heat Resistant Alloy	Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼	工具鋼	焼き入れ鋼					ダクタイル鋳鉄						
	Prehardened Steel	Tool Steel	Hardened Steel					Ductile Cast Iron						
	~40HRC		~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	~350HB						
FX-MR-EMS		○	○	○	○		○	○				○	○	
FX-NC-EMSS		○	○	○	○		○	○				○	○	

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品
standard stock item

○ = 特定代理店在庫品
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)
Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 2019年6月以降、生産中止 (在庫をご確認下さい。)
To be discontinued after June 2019

CARBIDE SQUARE
超硬スクエア
CARBIDE LONG NECK SQUARE
超硬ロングネックスクエア
SQUARE HELICALMILL (WITH BRAZED INSERTS)
超硬ヘリカルスクエア
CARBIDE BALL NOSE
超硬ボール
CARBIDE BALL NOSE WITH LONG NECK
超硬ロングネックボール
CARBIDE PENCIL NECK BALL NOSE
超硬ペンシルネックボール
CARBIDE CORNER RADIUS
超硬コーナR
CARBIDE ROUGHING
超硬ラフニング
CARBIDE TAPER
超硬テーパ
CARBIDE TAPER BALL NOSE
超硬テーパボール
CARBIDE TAPER CORNER RADIUS
超硬テーパコーナR
CARBIDE COUNTERBORING
超硬座ぐり
ROUTER FOR CFRP
CFRP用ルーター