

ねじ用限界ゲージ(LG)

Limit gauges for screw threads



JIS (ISO等級)
JIS (ISO)

メートル(M)ねじ Metric screw threads
■ JIS (ISO) [はめあい区分：中] (Fitting quality:Medium)

呼び Thread Size	プラグ Plug						リング Ring			
	GPNP		GP		NP		GR		NR	
	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)
M 1 × 0.25	5H	9326980	5H	9326982	5H	9326983	6h	9326987	6h	9326988
		¥50,400		¥25,200		¥25,200		¥50,400		¥50,400
M 1 × 0.2	6H*	9326990	6H*	9326992	6H*	9326993	6h	9326997	6h	9326998
		¥55,200		¥27,600		¥27,600		¥55,200		¥55,200
M 1.1 × 0.25	5H	9327010	5H	9327012	5H	9327013	6h	9327017	6h	9327018
		¥47,400		¥23,700		¥23,700		¥47,400		¥47,400
M 1.1 × 0.2	6H*	9327020	6H*	9327022	6H*	9327023	6h	9327027	6h	9327028
		¥54,600		¥27,300		¥27,300		¥54,600		¥54,600
M 1.2 × 0.25	5H	9327040	5H	9327042	5H	9327043	6h	9327047	6h	9327048
		¥43,600		¥21,800		¥21,800		¥43,600		¥43,600
M 1.2 × 0.2	6H*	9327050	6H*	9327052	6H*	9327053	6h	9327057	6h	9327058
		¥53,400		¥26,700		¥26,700		¥53,400		¥53,400
M 1.4 × 0.3	5H	9327060	5H	9327062	5H	9327063	6h	9327067	6h	9327068
		¥36,800		¥18,400		¥18,400		¥36,800		¥36,800
M 1.4 × 0.2	6H*	9327070	6H*	9327072	6H*	9327073	6h	9327077	6h	9327078
		¥51,200		¥25,600		¥25,600		¥51,200		¥51,200
M 1.6 × 0.35	6H	9327080	6H	9327082	6H	9327083	6g	9327087	6g	9327088
		¥34,800		¥17,400		¥17,400		¥34,800		¥34,800
M 1.6 × 0.2	6H*	9327090	6H*	9327092	6H*	9327093	6g	9327097	6g	9327098
		¥49,800		¥24,900		¥24,900		¥49,800		¥49,800
M 1.8 × 0.35	6H	9327130	6H	9327132	6H	9327133	6g	9327137	6g	9327138
		¥30,600		¥15,300		¥15,300		¥30,600		¥30,600
M 1.8 × 0.2	6H*	9327140	6H*	9327142	6H	9327143	6g	9327147	6g	9327148
		¥46,800		¥23,400		¥23,400		¥46,800		¥46,800
M 2 × 0.4	6H	9327150	6H	9327152	6H	9327153	6g	9327157	6g	9327158
		¥27,200		¥13,600		¥13,600		¥27,200		¥27,200
M 2 × 0.25	6H*	9327170	6H*	9327172	6H*	9327173	6g	9327177	6g	9327178
		¥42,600		¥21,300		¥21,300		¥42,600		¥42,600
M 2.2 × 0.45	6H	9327180	6H	9327182	6H	9327183	6g	9327187	6g	9327188
		¥26,600		¥13,300		¥13,300		¥26,600		¥26,600
M 2.2 × 0.25	6H*	9327190	6H*	9327192	6H*	9327193	6g	9327197	6g	9327198
		¥41,000		¥20,500		¥20,500		¥41,000		¥41,000
M 2.5 × 0.45	6H	9327240	6H	9327242	6H	9327243	6g	9327247	6g	9327248
		¥24,400		¥12,200		¥12,200		¥24,400		¥24,400
M 2.5 × 0.35	6H	9327250	6H	9327252	6H	9327253	6g	9327257	6g	9327258
		¥38,800		¥19,400		¥19,400		¥38,800		¥38,800
M 3 × 0.5	6H	9327280	6H	9327282	6H	9327283	6g	9327287	6g	9327288
		¥24,000		¥12,000		¥12,000		¥24,000		¥24,000

※印はJIS規格外のため、[はめあい区分：中]と規定されていません。 在庫区分は全てD(標準在庫品)となります。
 ※ indicates items outside of the JIS standard and are not stipulated by the "normal fit" thread tolerance class. Stock are categorized in section D (Standard stock item).

※1: 首下長・ハンドル形状寸法は、P.968・969を参照下さい。
 ※2: 首長タイプはP.916を参照下さい。
 ※1: Refer to pp. 968 and 969 for the neck length and handle shape dimensions.
 ※2: Refer to p. 916 for the head type.