

ねじ用限界ゲージ(LG)

Limit gauges for screw threads



2級±0.03 (従来JIS)
Class 2±0.03 (Previous JIS)

メートル(M)ねじ Metric screw threads
■めっき前用 Before plating

| 呼び Thread Size | プラグ Plug | | | | | | | | | | リング Ring | | | | | |
|-------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| | GPIP | | GPWP | | GP | | IP | | WP | | GR | | IR | | WR | |
| | 精度 Class | ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen) | 精度 Class | ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen) | 精度 Class | ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen) | 精度 Class | ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen) | 精度 Class | ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen) | 精度 Class | ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen) | 精度 Class | ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen) | 精度 Class | ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen) |
| M 2 × 0.4 | 2 +0.03 | 36060 ¥32,800 | 2 +0.03 | 36061 ¥32,800 | 2 +0.03 | 36062 ¥16,400 | 2 +0.03 | 36063 ¥16,400 | 2 +0.03 | 36064 ¥16,400 | 2 -0.03 | 36067 ¥32,800 | 2 -0.03 | 36068 ¥32,800 | 2 -0.03 | 36069 ¥32,800 |
| M 2.3 × 0.4 | 2 +0.03 | 36080 ¥32,400 | 2 +0.03 | 36081 ¥32,400 | 2 +0.03 | 36082 ¥16,200 | 2 +0.03 | 36083 ¥16,200 | 2 +0.03 | 36084 ¥16,200 | 2 -0.03 | 36087 ¥32,400 | 2 -0.03 | 36088 ¥32,400 | 2 -0.03 | 36089 ¥32,400 |
| M 2.6 × 0.45 | 2 +0.03 | 36100 ¥30,400 | 2 +0.03 | 36101 ¥30,400 | 2 +0.03 | 36102 ¥15,200 | 2 +0.03 | 36103 ¥15,200 | 2 +0.03 | 36104 ¥15,200 | 2 -0.03 | 36107 ¥30,400 | 2 -0.03 | 36108 ¥30,400 | 2 -0.03 | 36109 ¥30,400 |
| M 3 × 0.6 | 2 +0.03 | 36110 ¥30,000 | 2 +0.03 | 36111 ¥30,000 | 2 +0.03 | 36112 ¥15,000 | 2 +0.03 | 36113 ¥15,000 | 2 +0.03 | 36114 ¥15,000 | 2 -0.03 | 36117 ¥30,000 | 2 -0.03 | 36118 ¥30,000 | 2 -0.03 | 36119 ¥30,000 |
| M 3 × 0.5 | 2 +0.03 | 36120 ¥30,000 | 2 +0.03 | 36121 ¥30,000 | 2 +0.03 | 36122 ¥15,000 | 2 +0.03 | 36123 ¥15,000 | 2 +0.03 | 36124 ¥15,000 | 2 -0.03 | 36127 ¥30,000 | 2 -0.03 | 36128 ¥30,000 | 2 -0.03 | 36129 ¥30,000 |
| M 3.5 × 0.6 | 2 +0.03 | 36130 ¥28,400 | 2 +0.03 | 36131 ¥28,400 | 2 +0.03 | 36132 ¥14,200 | 2 +0.03 | 36133 ¥14,200 | 2 +0.03 | 36134 ¥14,200 | 2 -0.03 | 36137 ¥28,400 | 2 -0.03 | 36138 ¥28,400 | 2 -0.03 | 36139 ¥28,400 |
| M 4 × 0.75 | 2 +0.03 | 36140 ¥28,400 | 2 +0.03 | 36141 ¥28,400 | 2 +0.03 | 36142 ¥14,200 | 2 +0.03 | 36143 ¥14,200 | 2 +0.03 | 36144 ¥14,200 | 2 -0.03 | 36147 ¥28,400 | 2 -0.03 | 36148 ¥28,400 | 2 -0.03 | 36149 ¥28,400 |
| M 4 × 0.7 | 2 +0.03 | 36150 ¥28,400 | 2 +0.03 | 36151 ¥28,400 | 2 +0.03 | 36152 ¥14,200 | 2 +0.03 | 36153 ¥14,200 | 2 +0.03 | 36154 ¥14,200 | 2 -0.03 | 36157 ¥28,400 | 2 -0.03 | 36158 ¥28,400 | 2 -0.03 | 36159 ¥28,400 |
| M 5 × 0.9 | 2 +0.03 | 36170 ¥27,600 | 2 +0.03 | 36171 ¥27,600 | 2 +0.03 | 36172 ¥13,800 | 2 +0.03 | 36173 ¥13,800 | 2 +0.03 | 36174 ¥13,800 | 2 -0.03 | 36177 ¥27,600 | 2 -0.03 | 36178 ¥27,600 | 2 -0.03 | 36179 ¥27,600 |
| M 5 × 0.8 | 2 +0.03 | 36180 ¥28,200 | 2 +0.03 | 36181 ¥28,200 | 2 +0.03 | 36182 ¥14,100 | 2 +0.03 | 36183 ¥14,100 | 2 +0.03 | 36184 ¥14,100 | 2 -0.03 | 36187 ¥28,200 | 2 -0.03 | 36188 ¥28,200 | 2 -0.03 | 36189 ¥28,200 |
| M 6 × 1 | 2 +0.03 | 36200 ¥28,000 | 2 +0.03 | 36201 ¥28,000 | 2 +0.03 | 36202 ¥14,000 | 2 +0.03 | 36203 ¥14,000 | 2 +0.03 | 36204 ¥14,000 | 2 -0.03 | 36207 ¥28,000 | 2 -0.03 | 36208 ¥28,000 | 2 -0.03 | 36209 ¥28,000 |
| M 8 × 1.25 | 2 +0.03 | 36220 ¥28,400 | 2 +0.03 | 36221 ¥28,400 | 2 +0.03 | 36222 ¥14,200 | 2 +0.03 | 36223 ¥14,200 | 2 +0.03 | 36224 ¥14,200 | 2 -0.03 | 36227 ¥28,400 | 2 -0.03 | 36228 ¥28,400 | 2 -0.03 | 36229 ¥28,400 |
| M 10 × 1.5 | 2 +0.03 | 36240 ¥29,000 | 2 +0.03 | 36241 ¥29,000 | 2 +0.03 | 36242 ¥14,500 | 2 +0.03 | 36243 ¥14,500 | 2 +0.03 | 36244 ¥14,500 | 2 -0.03 | 36247 ¥29,000 | 2 -0.03 | 36248 ¥29,000 | 2 -0.03 | 36249 ¥29,000 |
| M 10 × 1.25 | 2 +0.03 | 36250 ¥28,400 | 2 +0.03 | 36251 ¥28,400 | 2 +0.03 | 36252 ¥14,200 | 2 +0.03 | 36253 ¥14,200 | 2 +0.03 | 36254 ¥14,200 | 2 -0.03 | 36257 ¥28,400 | 2 -0.03 | 36258 ¥28,400 | 2 -0.03 | 36259 ¥28,400 |
| M 12 × 1.75 | 2 +0.03 | 36270 ¥30,400 | 2 +0.03 | 36271 ¥30,400 | 2 +0.03 | 36272 ¥15,200 | 2 +0.03 | 36273 ¥15,200 | 2 +0.03 | 36274 ¥15,200 | 2 -0.03 | 36277 ¥30,400 | 2 -0.03 | 36278 ¥30,400 | 2 -0.03 | 36279 ¥30,400 |

※1: 首下長・ハンドル形状寸法は、P.968・969を参照下さい。
※1: Refer to pp. 968 and 969 for the neck length and handle shape dimensions.

在庫区分は全てD(標準在庫品)となります。
Stock are categorized in section D (Standard stock item).

ドリル
DRILLS

タップ
TAPS

ゲージ
GAUGES

GAUGES STOCK LIST
在庫
一覧表

丸
ダイス
ROUND DIES

転造
工具
ROLLING DIES

各種
製品
OTHER PRODUCTS

索引
INDEX

LIMIT GAUGES FOR
SCREW THREADS
ねじ用
限界ゲージ

PARALLEL PIPE
THREADS
管用平行
ねじゲージ

LIMIT PLUG GAUGE
FOR HORIZONTAL
内径プラグ
ゲージ

LIMIT GAUGES FOR
NEST SCREW
インサート
ねじ用ゲージ

STANDARD SCREW
THREAD GAUGES
標準
ねじゲージ

GAUGES FOR TAPER
PIPE THREADS
管用テーパ
ねじゲージ

PLAIN LIMIT
GAUGES
限界プレーン
ゲージ

MASTER RING
GAUGES
基準リング
ゲージ

NON-DESTRUCTIVE
SCREW GAUGE
非破壊ねじ
プラグゲージ

POWER-LIMIT GAUGES
FOR SCREW THREADS
粉末ハイス
ねじ限界ゲージ

CARBIDE LIMIT GAUGES
FOR SCREW THREADS
超硬ねじ用
限界ゲージ