

2刃ステンレス用ショート
2 Flutes-Short-for Stainless Steels

SUS-EDS



SPECIFICATION CHART
形状寸法表



HSS SQUARE
ハイススクエア

HSS SQUARE WITH
LONG NECK
ハイスロング
ネックスクエア

HSS BALL NOSE
ハイスボール

HSS PENCIL
NECK BALL NOSE
ハイスペンシル
ネックボール

HSS CORNER RADIUS
ハイスコーナー

HSS ROUGHING
ハイスラフィング

HSS TAPER
ハイステーパ

HSS TAPER BALL NOSE
ハイステーパ
ボール

HSS TAPER
CORNER RADIUS
ハイステーパ
コーナー

HSS INVERTED TAPER
ハイス逆テーパ

HSS T-SLOT
ハイスT溝カッタ

HSS COUNTERBORING
ハイス座ぐり

HSS CHAMFERING
ハイス面取り

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	1		2.5		—	—	—
81403	1.5	45	4	6	●	12	4,470
81404	2		5		●	13	4,230
81405	2.5	50	6	8	●	13	4,160
81406	3				●	13	3,650
81407	3.5		8	8	●	23	3,650
81408	4				●	23	3,650
81409	4.5		10	10	●	23	3,650
81410	5				●	23	3,650
81411	5.5	60	12	10	●	24	3,650
81412	6				●	23	3,650
81413	6.5		14	D	●	33	3,980
81414	7				●	34	3,980
81415	7.5		18	10	●	34	3,980
81416	8				●	35	3,980
81417	8.5	70		●	40	4,640	
81418	9			●	41	4,640	
81419	9.5			●	41	4,640	
81420	10			●	42	4,640	

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
81421	11			12	●	68	5,970
81422	12	80	22		●	70	5,970
81423	13	85	26	16	●	74	7,340
81424	14	90			●	125	7,340
81425	15		30	20	●	136	8,270
81426	16	95			●	138	8,880
81427	17		34	25	●	141	10,700
81428	18				●	150	10,700
81429	19		38	D	●	235	12,800
81430	20	110			●	240	12,800
81431	21		45	25	●	238	15,800
81432	22				●	248	15,800
81433	23		50	32	●	371	18,300
81434	24	120			●	379	18,300
81435	25		55	32	●	388	18,300
81436	26				●	422	19,500
81437	27		60	32	●	444	23,100
81438	28	125			●	454	23,100
81439	29		60	32	●	457	28,100
81440	30				●	470	28,100
	31		60	32	□	—	—
	32	145			□	—	—
	34		60	32	□	—	—
	35				□	—	—

◆は2面平切り欠け付きシャンクです。◇:Shank with two flat face.

OSGのPSシリーズ

商品シリーズ Parts & Supply series
 ※詳細は▶P.1281を参照下さい。 See p.1281 for details
圧縮空気を利用した産業用バキュームクリーナー


形状やサイズ、被削材などの条件から最適な工具を選定 ▶▶▶ P.6

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~ 45HRC	~ 35HRC	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	~ 350HB			
SUS-EDS	○			◎						

在庫記号について Inventory symbols
 ● = 標準在庫品 Standard stock item
 ○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
 □ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.
 ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
 △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item