

G-LIST No. | EH1105

TiNコート2刃ミディアム

TiN Coated-2 Flutes-Medium

EX-TIN-EDN



G-LIST No. | EH1015

2刃ミディアム

2 Flutes-Medium

EDN



(単位:mm) (Unit:mm)

ツールNo. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8403852	1	45	3.5	6	●	13	7,120
8403853	1.5		5		●	13	6,600
8403854	2	50	7	6	●	13	6,340
8403855	2.5		8		●	13	6,210
8403856	3	60	10	8	●	13	5,520
8403857	3.5		12		●	22	5,520
8403858	4	60	15	8	●	22	5,520
8403859	4.5				●	21	5,520
8403860	5	60	15	8	●	22	5,520
8403861	5.5				●	22	5,520
8403862	6	60	20	10	●	23	5,520
8403863	6.5				●	31	6,090
8403864	7	60	20	10	●	32	6,090
8403865	7.5				●	32	6,090
8403866	8	70	25	10	●	34	6,090
8403867	8.5				●	39	6,970
8403868	9	70	25	10	●	40	6,970
8403869	9.5				●	41	6,970
8403870	10	80	30	12	●	42	6,970
8403871	11				●	65	8,910
8403872	12	85	35	12	●	67	8,910
8403873	13				●	70	11,200
8403874	14	90	40	16	●	117	11,200
8403875	15				●	126	12,400
8403876	16	95	40	16	●	130	13,400
8403877	17				●	135	16,100
8403878	18	110	45	20	●	140	16,100
8403879	19				●	219	19,400
8403880	20	●	228	19,400			

(単位:mm) (Unit:mm)

ツールNo. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
80202	1	45	5	6	A ●	13	4,280
	1.1				□	—	—
	1.2				□	—	—
	1.3				□	—	—
	1.4				□	—	—
80203	1.5	50	7	6	A ●	13	3,900
	1.6				□	—	—
	1.7				□	—	—
	1.8				□	—	—
	1.9				□	—	—
80204	2	50	8	6	A ●	13	3,710
	2.1				□	—	—
	2.2				□	—	—
	2.3				□	—	—
	2.4				□	—	—
80205	2.5	60	10	6	A ●	13	3,660
	2.6				□	—	—
	2.7				□	—	—
	2.8				□	—	—
	2.9				□	—	—
80206	3	60	15	6	A ●	13	3,140
	3.1				□	—	—
	3.2				□	—	—
	3.3				□	—	—
	3.4				□	—	—
	3.5	60	12	8	A ●	22	3,140
80207	3.5				□	—	—
	3.6	60	15	6	□	—	—
	3.7				□	—	—
	3.8	65	18	6	□	—	—
	3.9				□	—	—
	4	60	12	8	A ●	22	3,140
80208	4				□	—	—
	4.1	65	18	6	□	—	—
	4.2				□	—	—
	4.3	60	15	8	□	—	—
	4.4				□	—	—
	4.5	65	18	6	□	—	—
80209	4.5				□	—	—
	4.6	60	15	8	A ●	21	3,140
		65	18	6	□	—	—

超硬エンドミル  
CARBIDE END MILLS

ハイスエンドミル  
HSS END MILLS

SPECIFICATION CHART  
形状寸法表

インデックス  
ツール  
INDEX TOOL

各種製品  
OTHER PRODUCTS

索引  
INDEX

HSS SQUARE  
ハイススクエア

HSS SQUARE WITH LONG NECK  
ハイスロング  
ネックスクエア

HSS BALL NOSE  
ハイスボール

HSS PENCIL  
NECK BALL NOSE  
ハイスペンシル  
ネックボール

HSS CORNER RADIUS  
ハイスコーナー

HSS ROUGHING  
ハイスラフィング

HSS TAPER  
ハイステーパ

HSS TAPER BALL NOSE  
ハイステーパ  
ボール

HSS TAPER  
CORNER RADIUS  
ハイステーパ  
コーナー

HSS INVERTED TAPER  
ハイス逆テーパ

HSS T-SLOT  
ハイスT溝カッタ

HSS COUNTERBORING  
ハイス座ぐり

HSS CHAMFERING  
ハイス面取り

次ページへ

外径 DC 4.7~20 NEXT

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~40HRC	~45HRC	~35HRC	~350HB			
EX-TIN-EDN	○	○	○	○	○	○	○			
EDN	○	○	○	○	○	○	○			

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item  
○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item