

G-LIST No. | EH1165

3刃ラフィング  
3 Flutes-Roughing

EX-REE-3F



HSS-Co



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	刃数 ZEFP	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	6	68	20	6	3	<input type="checkbox"/>	-	-
	7	80	25			<input type="checkbox"/>	-	-
	8	88	30	10		<input type="checkbox"/>	-	-
	10	95	35			<input type="checkbox"/>	-	-
	12	110		12		<input type="checkbox"/>	-	-
	14	115	42	16		<input type="checkbox"/>	-	-
	15					<input type="checkbox"/>	-	-
	16	123	52	16		<input type="checkbox"/>	-	-
	18					<input type="checkbox"/>	-	-
	20	141	60	20		<input type="checkbox"/>	-	-
	22					<input type="checkbox"/>	-	-
	25	166	72	25		<input type="checkbox"/>	-	-
	28					<input type="checkbox"/>	-	-
	30	186	85	32		<input type="checkbox"/>	-	-
	32					<input type="checkbox"/>	-	-
	35	205	100	42		<input type="checkbox"/>	-	-
	36					<input type="checkbox"/>	-	-
	40	227	100	42		<input type="checkbox"/>	-	-
	42					<input type="checkbox"/>	-	-
	45	252	120	42		<input type="checkbox"/>	-	-
	50				<input type="checkbox"/>	-	-	

シャンク径25mm以上は2面平切り欠け付きシャンクです。  
Shank Dia. ≥ 25mm : Shank with two flat face.

G-LIST No. | EH1149

ラフィング  
Roughing

REE



HSS-Co



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	刃数 ZEFP	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	10	80	30	10	4	<input type="checkbox"/>	-	-
	11	90	40	12		<input type="checkbox"/>	-	-
	12					<input type="checkbox"/>	-	-
	13	95	45	16		<input type="checkbox"/>	-	-
	14					<input type="checkbox"/>	-	-
	15					<input type="checkbox"/>	-	-
	16					<input type="checkbox"/>	-	-
	17	105	50	16		<input type="checkbox"/>	-	-
	18					<input type="checkbox"/>	-	-
	19	120	55	20		<input type="checkbox"/>	-	-
	20		60		<input type="checkbox"/>	-	-	
	21	140	70	25	5	<input type="checkbox"/>	-	-
	22					<input type="checkbox"/>	-	-
	23					<input type="checkbox"/>	-	-
	24					<input type="checkbox"/>	-	-
	25					<input type="checkbox"/>	-	-
	26					<input type="checkbox"/>	-	-
	27					<input type="checkbox"/>	-	-
	28					<input type="checkbox"/>	-	-
	29	165	80	32	6	<input type="checkbox"/>	-	-
	30					<input type="checkbox"/>	-	-
	31					<input type="checkbox"/>	-	-
	32					<input type="checkbox"/>	-	-
	33					<input type="checkbox"/>	-	-
	34					<input type="checkbox"/>	-	-
	35					<input type="checkbox"/>	-	-
	36					<input type="checkbox"/>	-	-
	37					<input type="checkbox"/>	-	-
	38					<input type="checkbox"/>	-	-
	39	185	100	42	8	<input type="checkbox"/>	-	-
	40					<input type="checkbox"/>	-	-
	42					<input type="checkbox"/>	-	-
	45					<input type="checkbox"/>	-	-
	48	200	110	42	8	<input type="checkbox"/>	-	-
	50					<input type="checkbox"/>	-	-
	55	220	130	42	8	<input type="checkbox"/>	-	-
	60					<input type="checkbox"/>	-	-
	65	260	150	42	8	<input type="checkbox"/>	-	-
	70					<input type="checkbox"/>	-	-
	75					<input type="checkbox"/>	-	-
	80					<input type="checkbox"/>	-	-

シャンク径25mm以上は2面平切り欠け付きシャンクです。  
Shank Dia. ≥ 25mm : Shank with two flat face.



OSGアプリならメモや付箋等、機能が充実

▶▶▶ P.6

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品  
Standard stock item
- = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)  
Limited standard stock item
- = 特定代理店在庫品  
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)  
Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。)  
Discontinued item