

表28 : LFKB, MLFKB, ULFKB, UMLFKBシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主 要 寸 法 (mm)		玉 質		基本定格荷重									
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	D ₁	フランジ	玉列数	C	Co							
シールなし	シールなし	両シール付	両シール付								h ₁₀	L	ℓ	Df	K	t	Dp
LFKB6	MLFKB6	ULFKB6-UU	UMLFKB6-UU	6	12	12	19	5	28	22	5	20	M3	4	0.023	218	160
LFKB6-UU	MLFKB6-UU																
LFKB8	MLFKB8	ULFKB8-UU	UMLFKB8-UU	8	15	15	24	5	32	25	5	24	M3	4	0.037	258	220
LFKB8-UU	MLFKB8-UU																
LFKB10	MLFKB10	ULFKB10-UU	UMLFKB10-UU	10	19	19	29	6	39	30	6	29	M4	4	0.061	532	430
LFKB10-UU	MLFKB10-UU																
LFKB12	MLFKB12	ULFKB12-UU	UMLFKB12-UU	12	21	21	30	6	42	32	6	32	M4	4	0.070	549	430
LFKB12-UU	MLFKB12-UU																
LFKB13	MLFKB13	ULFKB13-UU	UMLFKB13-UU	13	23	23	32	6	43	34	6	33	M4	4	0.080	555	440
LFKB13-UU	MLFKB13-UU																
LFKB16	MLFKB16	ULFKB16-UU	UMLFKB16-UU	16	28	28	37	6	48	37	6	38	M4	5	0.109	768	650
LFKB16-UU	MLFKB16-UU																
LFKB20	MLFKB20	ULFKB20-UU	UMLFKB20-UU	20	32	32	42	8	54	42	8	43	M5	5	0.176	1282	1010
LFKB20-UU	MLFKB20-UU																
LFKB25	MLFKB25	ULFKB25-UU	UMLFKB25-UU	25	40	40	58	8	62	50	8	51	M5	6	0.300	2164	1790
LFKB25-UU	MLFKB25-UU																
LFKB30	MLFKB30	ULFKB30-UU	UMLFKB30-UU	30	45	45	64	10	74	58	10	60	M6	6	0.43	3245	2510
LFKB30-UU	MLFKB30-UU																
LFKB35	MLFKB35	ULFKB35-UU	UMLFKB35-UU	35	52	52	70	10	82	64	10	67	M6	6	0.59	3521	3090
LFKB35-UU	MLFKB35-UU																
LFKB40	MLFKB40	ULFKB40-UU	UMLFKB40-UU	40	60	60	80	13	96	75	13	78	M8	6	1.21	4844	4040
LFKB40-UU	MLFKB40-UU																

* M2シリーズ : 外筒にはOZAK, Mシリーズの防錆処理を施し, ボールはSUJ-2を使用した, より経済的なシリーズです.
 (例) M2LFKB16-UUと御指定下さい.

呼び番号 **U LFKB20 -UU -G -4-M5×20**

ウルトラ


型番	標準型	防錆型	シール
	標準型	M-防錆型	シールなし
			両シール付
	無記号	シールなし	両シール付

グリース

無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P40参照

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	長さ
6, 8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 35

※上記以外の長さをご希望の場合は, 別途お問い合わせ下さい.