

表33 : LFDB, MLFDB, ULFDB, UMLFDBシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主 要 寸 法 (mm)				玉 質		基本定格荷重		動許容モーメント					
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	D <sub>1</sub>	フランジ				C	Co	M				
シールなし	シールなし	標準型	防錆型				h <sub>10</sub>	L	ℓ	D <sub>p</sub>				S	列数	(kg)	(N)
LFDB6	MLFDB6	ULFDB6-UU	UMLFDB6-UU	6	12	12	35	5	28	5	20	M3	4	0.028	354	310	1.5
LFDB8	MLFDB8	ULFDB8-UU	UMLFDB8-UU	8	15	15	45	5	32	5	24	M3	4	0.05	419	450	2.0
LFDB10	MLFDB10	ULFDB10-UU	UMLFDB10-UU	10	19	19	55	6	39	6	29	M4	4	0.08	865	850	6.5
LFDB12	MLFDB12	ULFDB12-UU	UMLFDB12-UU	12	21	21	57	6	42	6	32	M4	4	0.11	892	860	7.1
LFDB13	MLFDB13	ULFDB13-UU	UMLFDB13-UU	13	23	23	60	6	43	6	33	M4	4	0.12	902	870	7.6
LFDB16	MLFDB16	ULFDB16-UU	UMLFDB16-UU	16	28	28	68	6	48	6	38	M4	5	0.19	1248	1300	11.3
LFDB20	MLFDB20	ULFDB20-UU	UMLFDB20-UU	20	32	32	80	8	54	8	43	M5	5	0.25	2083	2020	23.8
LFDB25	MLFDB25	ULFDB25-UU	UMLFDB25-UU	25	40	40	112	8	62	8	51	M5	6	0.50	3517	3570	51.4
LFDB30	MLFDB30	ULFDB30-UU	UMLFDB30-UU	30	45	45	122	10	74	10	60	M6	6	0.67	5273	5010	85.6
LFDB35	MLFDB35	ULFDB35-UU	UMLFDB35-UU	35	52	52	134	10	82	10	67	M6	6	0.94	5722	6180	102.5
LFDB40	MLFDB40	ULFDB40-UU	UMLFDB40-UU	40	60	60	153	13	96	13	78	M8	6	1.98	7872	8070	171.4

\* M2シリーズ：外筒にはOZAK, Mシリーズの防錆処理を施し, ボールはSUJ-2を使用した, より経済的なシリーズです。  
(例) M2LFDB16-UUと御指定下さい。

呼び番号 **U LFDB20 -UU -G -4-M5×20**

ウルトラ


標準型	
M-防錆型	
シール	
無記号	シールなし
UU	両シール付

グリース

無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P40参照

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	呼び径	長さ
6.8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 35

※上記以外の長さをご希望の場合は, 別途お問い合わせ下さい。