



表52 : LFWL, MLFWL, ULFWL, UMLFWLシリーズ寸法表

スタンダード標準型防錆型	ウルトラシリーズ標準型防錆型	主要寸法 (mm)											玉列数	リニアベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント (N・m)	
		d	D _{h6}	D ₀	L	ℓ	D _f	D _p	K	t	t ₀	S				C	Co		
LFWL16	ULFWL16	16	0 -0.009	42	41	150	75	72	58	58	18	20	φ7	5	L16-U×2 ML16-U×2	0.58	1248	1300	54.5
LFWL20A	ULFWL20A	20		48	47	150	75	78	64	62	20	22	φ7	5	L20-U×2 ML20-U×2	0.73	2083	2020	83.7
LFWL20B	ULFWL20B					200	100									0.91			140.7
LFWL25A	ULFWL25A	25	0 -0.010	58	57	200	100	90	76	72	22	30	φ7	6	L25B-U×2 ML25-U×2	1.39	3517	3570	168.7
LFWL25B	ULFWL25B					250	125									1.66			260.4
LFWL30A	ULFWL30A	30		65	63	250	125	104	86	84	24	35	φ9	6	L30-U×2 ML30-U×2	1.98	5273	5010	355.3
LFWL30B	ULFWL30B					300	150									2.29			489.5
LFWL35A	ULFWL35A	35		72	70	250	125	112	94	90	26	40	φ9	6	L35-U×2 ML35-U×2	2.42	5722	6180	357.6
LFWL35B	ULFWL35B					300	150									2.79			506.2
LFWL40A	ULFWL40A	40	0 -0.012	84	82	250	125	124	106	100	28	45	φ9	6	L40-U×2 ML40-U×2	3.84	7872	8070	456.4
LFWL40B	ULFWL40B					300	150									4.36			655.5

*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。

呼び番号 U LFWL20A -G -4-M6×40

ウルトラ
型番
標準型
M-防錆型

グリース
無記号 グリースなし
G 標準グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P40参照

ボルト本数・ボルトサイズ
六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト
軸径 (d) 六角穴付ボルト 呼び径 長さ
16~25 M6 35, 40, 45
30~40 M8 45, 50, 55

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。