

表65 : LHW-B, MLHW-B, ULHW-B, UMLHW-Bシリーズ寸法表

スタンダード標準型防錆型	ウルトラシリーズ標準型防錆型	主要寸法 (mm)														取付ボルト		玉列数	リニアベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント M (N・m)
		d	h _{±0.02}	W	w	n	T _{±0.02}	t ₀	H	H ₁	H ₀	t	L	ℓ	S ₁	S ₂	C (N)				Co (N)		
LHW10B MLHW10B	ULHW10B UMLHW10B	10		13	40	28	7	20	6	26	21.5	10	8	68	46	M5	M4	4	L10-U×2 ML10-U×2	0.18	865	850	8.8
LHW12B MLHW12B	ULHW12B UMLHW12B	12		15	42	30.5	8	21	5.75	29	24	10	8	70	50	M5	M4	4	L12-U×2 ML12-U×2	0.21	892	860	9.5
LHW13B MLHW13B	ULHW13B UMLHW13B	13	0 -0.009	15	44	33	7.5	22	5.5	30.5	25	12	9	75	50	M5	M4	4	L13-U×2 ML13-U×2	0.24	902	870	10.3
LHW16B MLHW16B	ULHW16B UMLHW16B	16		19	50	36	7	25	7	37	31.5	12	9	85	60	M5	M4	5	L16-U×2 ML16-U×2	0.40	1248	1300	15.2
LHW20B MLHW20B	ULHW20B UMLHW20B	20		21	54	40	7	27	7	41	35	12	11	96	70	M6	M5	5	L20-U×2 ML20-U×2	0.57	2083	2020	29.6
LHW25B MLHW25B	ULHW25B UMLHW25B	25	0 -0.010	26	76	54	6.5	38	11	51	42.5	18	12	130	100	M8	M6	6	L25B-U×2 ML25-U×2	1.20	3517	3570	62.7
LHW30B MLHW30B	ULHW30B UMLHW30B	30		30	78	58	6.5	39	10	57	48.5	18	15	140	110	M8	M6	6	L30-U×2 ML30-U×2	1.48	5273	5010	102.3
LHW35B MLHW35B	ULHW35B UMLHW35B	35		34	90	70	6.5	45	10	65	54	22	20	155	120	M8	M6	6	L35-U×2 ML35-U×2	2.20	5722	6180	122.3
LHW40B MLHW40B	ULHW40B UMLHW40B	40	0 -0.012	40	102	80	6.5	51	11	75	64	25	22	175	140	M10	M8	6	L40-U×2 ML40-U×2	3.20	7872	8070	202.6
LHW50B MLHW50B	ULHW50B UMLHW50B	50		52	122	100	5	61	11	101	80	25	25	215	160	M10	M8	6	L50-U×2 ML50-U×2	6.70	13442	12860	459.3
LHW60B	ULHW60B	60	0 -0.015	58	132	108	5	66	12	114	94	25	30	240	180	M12	M10	6	L60-U×2	8.56	16000	14540	627.2


*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。

呼び番号 U LHW20B -G -4-M5x50

ウルトラ
型番
標準型
M-防錆型

グリース
無記号 グリースなし
G 標準グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P40参照

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト S ₂ 呼び径	長さ
10~13	M4	40
16	M4	45
20	M5	50
25	M6	65
30	M6	70
35	M6	80
40	M8	90
50	M8	110
60	M10	130

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。