



表81 : LFDT-MF, MLFDT-MFシリーズ寸法表

単位 : mm

型番		主 要 寸 法		寸 法							基本定格荷重 (N)		動許容モーメント (N·m)	
標準型	防錆型	d	D	L	Df	T	t	Dp	S	A	B	C	C <sub>0</sub>	M
LFDT6MF	MLFDT6MF	6	12	42	28	18	5	20	M3	—	—	354	310	1.5
LFDT8MF	MLFDT8MF	8	15	52	32	21	5	24	M3	—	—	419	450	2.0
LFDT10MF	MLFDT10MF	10	<sup>0</sup> / <sub>-0.009</sub> 19	<sup>0</sup> / <sub>-0.021</sub> 64	39	25	6	29	M4	—	—	865	850	6.5
LFDT12MF	MLFDT12MF	12	21	66	42	27	6	32	M4	—	—	892	860	7.1
LFDT16MF	MLFDT16MF	16	28	79	48	34	6	—	M4	31	22	1248	1300	11.3
LFDT20MF	MLFDT20MF	20	32	91	54	38	8	—	M5	36	24	2083	2020	23.8
LFDT25MF	MLFDT25MF	25	<sup>0</sup> / <sub>-0.010</sub> 40	<sup>0</sup> / <sub>-0.025</sub> 123	62	46	8	—	M5	40	32	3517	3570	51.4
LFDT30MF	MLFDT30MF	30	45	133	74	51	10	—	M6	49	35	5273	5010	85.6

U : ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

呼び番号 **LFDT20MF -CG -4-M5×20**

型番  
標準型  
M-防錆型

グリース  
CG クリーングリース  
VG 真空グリース  
HG 高温グリース  
FG 食品グリース  
※グリースの性状P40参照  
\* Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ  
六角穴付ボルト  
(三価クロメート)  
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	長 さ
6, 8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30	M6	20, 25, 30

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。