



表140 : EGM-W, EGM-WLシリーズ寸法表

型番 標準型	番 メンテナンス フリー型	組合せ寸法				ベアリング寸法						
		H	H ₀	T ₀	W	L	w	ℓ	L ₁	F	M × ℓ ₁	T
EGM5W	EGM5W-MF	6.5	1.5	3.5	17	21.1	13	—	15.1	5	M2.5 × 1.5	10
EGM5WL	EGM5WL-MF					—	6.5	—			M3	
EGM7W	EGM7W-MF	9	2	5.5	25	27.2	13	—	21.2	7	M2.5 × 1.5	14
EGM7WL	EGM7WL-MF					—	11	—			M3 × 3	
EGM9W	EGM9W-MF	12	3.4	6	30	39.1	21	12	27.9	8.6	M3 × 3	18
EGM9WL	EGM9WL-MF					50.7	23	24				
EGM12W	EGM12W-MF	14	3.9	8	40	44.5	—	15	31.1	10.1	M3 × 3.5	24
EGM12WL	EGM12WL-MF					59.6	28	28				
EGM15W	EGM15W-MF	16	4	9	60	55.8	—	20	38.5	12	M4 × 4.5	42
EGM15WL	EGM15WL-MF					74.5	45	35				

表141 : 標準レール長さ

型番	レール長さ (L)											
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
EGM5W	55	95	135	175	215	255	295	335	375	415	455	495
EGM5WL	75	115	155	195	235	275	315	355	395	435	475	
EGM7W	50	110	170	230	290	350	410	470				
EGM7WL	80	140	200	260	320	380	440	500				
EGM9W	50	110	170	230	290	350	410	470				
EGM9WL	80	140	200	260	320	380	440	500				
EGM12W	70	150	230	310	390	470						
EGM12WL	110	190	270	350	430							
EGM15W	110	190	270	350	430							
EGM15WL	150	230	310	390	470							

呼び番号 EGM12W -CG -2 ×550



防錆型	グリース
無記号	標準グリース
CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P40参照