



表146：EGS-S, MEGS-Sシリーズ寸法表

型番	組合せ寸法	ベアリング寸法											レール		
		H	H ₀	T ₀	W	L	w	ℓ	L ₁	F	M×ℓ ₁	T	h	P	
EGS15S MEGS15S	24 3 9.5	34	41	26	—	22.2	21	M4×4.8	15	13	60				
EGS20S MEGS20S	28 4.5 11	42	49	32	—	27.5	23.5	M5×5.5	20	16.3	60				
EGS25S MEGS25S	33 5.8 12.5	48	55	35	—	32.3	27.2	M6×6.8	23	19.2	60				
EGS30S MEGS30S	42 7 16	64	64	40	—	37.2	35	M8×10	28	22.8	80				

表147：標準レール長さ

型番	レール																
	100	500						1000					1500				2000
EGS15S MEGS15S	100	220	340	460	580	700	820	940	1060	1180	1300	1420	1540	1660	1780	1900	
		160	280	400	520	640	760	880	1000	1120	1240	1360	1480	1600	1720	1840	1960
EGS20S MEGS20S	100	220	340	460	580	700	820	940	1060	1180	1300	1420	1540	1660	1780	1900	
		160	280	400	520	640	760	880	1000	1120	1240	1360	1480	1600	1720	1840	1960
EGS25S MEGS25S	100	220	340	460	580	700	820	940	1060	1180	1300	1420	1540	1660	1780	1900	
		160	280	400	520	640	760	880	1000	1120	1240	1360	1480	1600	1720	1840	1960
EGS30S MEGS30S	120	280	440	600	760	920	1080	1240	1400	1560	1720	1880					
		200	360	520	680	840	1000	1160	1320	1480	1640	1800	1960				

* 防錆処理：ベアリング、レールに低温黒色クロム処理を施しております。

呼び番号 **EGS20S -CG -2 ×1000**

型番	標準型	M-防錆型	ベアリング数	レール長さ(L ₀)
標準型	標準グリス	クリーングリス	真空グリス	高温グリス
M-防錆型	食品グリス			

※グリスの性状P40参照