



## 分岐ソケット・セパラボディ・増改アダプタ

### 分岐ソケット

適用電球 ●白熱電球 ●電球形蛍光灯 ●LED電球 (2015年11月時点でのパナソニック製電球での確認による) ※1注)ボール型電球など大型の電球は、2口同時に取り付けられない場合があります。

電球 差し込み口=1口 E26

OFF→ON  
→OFF

引紐長さ 0.75m

④WH1010 希望小売価格 700円(税抜)  
3号国民ソケット 3A 125V  
④商パック)WH1010PK 希望小売価格 730円(税抜)

電球 差し込み口=2口 E26×2

OFF→主灯ON  
→副灯ON(主灯ON)  
→主灯OFF(副灯ON)  
→OFF

引紐長さ 0.75m

④WH1021※1 希望小売価格 700円(税抜)  
2号国民ソケット 3A 125V  
④商パック)WH1021PK 希望小売価格 730円(税抜)

電球差し込み口=2口 E26×2

キャップ 差し込み口=1口

OFF→主灯ON  
→副灯ON(主灯ON)  
→主灯OFF(副灯ON)  
→OFF

引紐長さ 0.75m

④WH1031※1 希望小売価格 920円(税抜)  
1号国民ソケット 3A 125V

電球 差し込み口=1口 E26

電源

④WW1001 希望小売価格 260円(税抜)  
キーンソケット(黒) 6A 250V  
④商パック)WW1001PK 希望小売価格 290円(税抜)

電球 差し込み口=2口 E26×2

④WH3020※1 希望小売価格 380円(税抜)  
ト型クラスタ 6A 250V

電球 差し込み口=1口 E26

キャップ 差し込み口=2口

④WH3031 希望小売価格 410円(税抜)  
丸型1灯2差クラスタ 6A 125V  
④商パック)WH3031PK 希望小売価格 440円(税抜)

電球 差し込み口=1口 E26

キャップ 差し込み口=1口

電源

④WW1020 希望小売価格 390円(税抜)  
ラジオソケット(黒) 6A 125V  
④商パック)WW1020PK 希望小売価格 420円(税抜)

セパラボディ E26

④WH4101 希望小売価格 145円(税抜)  
ラジオソケット(黒) 6A 125V  
④商パック)WH4101PK 希望小売価格 160円(税抜)

### 増改アダプタ(ペンダント型照明器具専用)

増改アダプタ 1型 チェーンペンダントコード

④WG4481PK 希望小売価格 420円(税抜)  
引掛シーリング増改アダプタ1型/P 6A 125V

増改アダプタ 2型 コードペンダントコード2灯

④WG4482PK 希望小売価格 520円(税抜)  
引掛シーリング増改アダプタ2型/P 6A 125V

増改アダプタ 3型

セパラボディを使って既設のソケットからコードペン

④WG4483PK 希望小売価格 280円(税抜)  
引掛シーリング増改アダプタ3型/P 6A 125V

増改アダプタ 4型

プルスイッチなしをプルスイッチ付きへ

引紐長さ 1.5m

④WG4484PK 希望小売価格 700円(税抜)  
引掛シーリング増改アダプタ4型/P 6A 125V

## EEスイッチ付防水コンセント・タイムスイッチ

### EEスイッチ付防水コンセント

### タイムスイッチ

●詳しくは1662頁をご覧ください。

※2注)交流モータ式は周波数を正しく設定してご使用ください。

夜暗くなれば自動点灯させ、タイマー設定時間(1~10時間)後にOFFします。

④WH5353AKP 希望小売価格 8,900円(税抜)  
電子)EEスイッチ付フル接地防水コンセント(タイマー連動コンセント3A)(常時コンセント12A)(抜差し止め式)アースターミナル(1.5m付)(ブラウン)タイマー連動自動"入"切"コンセント AC100V 3A 50Hz/60Hz 常時"入"コンセント AC100V 12A 50Hz/60Hz

TB31シリーズ 24時間式で最大96動作

④TB31KB※2 希望小売価格 4,750円(税抜)  
交流モータ式)24時間式タイムスイッチ ●抵抗負荷1500Wまで ●入力電圧 AC100V ●1a ●回路構成 同一回路(有電圧出力) ●白熱灯1000Wまで ●本体寸法107.6×72×44.5

TB20シリーズ 24時間式の停電補償付で時刻が常に正確。1BON/OFF 1セット。停電補償10年

④TB20KB 希望小売価格 7,180円(税抜)  
電子式)24時間式タイムスイッチ ●抵抗負荷1000Wまで ●入力電圧 AC100V ●1a ●回路構成 同一回路(有電圧出力) ●白熱灯200Wまで ●本体寸法100×70×36.5

TB17シリーズ 24時間式で標準はON/OFF 3セット。

④TB17NP※2 希望小売価格 3,410円(税抜)  
交流モータ式)24時間式タイムスイッチ ●抵抗負荷1500Wまで ●入力電圧 AC100V ●1a ●回路構成 同一回路(有電圧出力) ●白熱灯1500Wまで ●本体寸法123×72×50

TB47シリーズ 過周波式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です。停電補償10年

④TB47P 希望小売価格 10,200円(税抜)  
電子式)過周波式タイムスイッチ ●抵抗負荷1500Wまで ●入力電圧 AC100~220V ●1a ●回路構成 同一回路(有電圧出力) ●白熱灯300Wまで ●本体寸法110×90×34

注)写真左側コンセント:常時"入"コンセント1200W迄使用できます。写真右側コンセント:タイマー連動自動"入"切"コンセント 自動で点灯・消灯させたい器具の電源プラグコンセントを差し込みます。

## 情報通信部材

### テレホンパーツ

埋込テレホンモジュラジャック

モジュラジャックの埋込配線工用です。 WNT15629P

極心	品番	品名	色	希望小売価格(税抜)
6極2心	④WNT15629P	フルカラー埋込テレホンモジュラジャック(6極2心)(フル端子)/P	ミルクイ	300円

モジュラコネクタ

モジュラコードを延長できます。 WHT4521P

極心	品番	品名	色	希望小売価格(税抜)
6極2心	④WHT4521P	モジュラコネクタ(6極2心)/P	ミルクイ	540円
6極4心	④WHT4541P	モジュラコネクタ(6極4心)/P	ミルクイ	550円

モジュラダブルコネクタ

機器の近くでモジュラジャックを2口に増口します。 WHT4522P

極心	品番	品名	色	希望小売価格(税抜)
6極2心	④WHT4522P	モジュラダブルコネクタ(6極2心)/P	ミルクイ	680円

### 「ぐっとすシリーズ」情報配線部材

情報モジュラジャック (CAT5E対応)

埋込タイプ NR3160P

極心	品番	品名	希望小売価格(税抜)
埋込タイプ 8極8心	④NR3160P	「ぐっとすシリーズ」情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型)/P	1,350円
	④NR3160WP	「ぐっとすシリーズ」情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型)(ホワイト)/P	1,350円

※情報モジュラジャックの詳細については、485頁をご参照ください。

器具固定用マグネット

●使用方法

④WV2561 希望小売価格 1,200円(税抜)  
器具固定用マグネット(両面テープ付)(10コ入)

(マグネットは、磁石が裏面から見える方向に取り付けてください。)

露出テレホンモジュラジャック 器具固定用マグネット

電気用品  
安全法改正  
シャッター  
シリーズ  
延長コード  
タイマー  
キャップ  
中間スイッチ他  
情報通信  
Oタップ