



OAタップの色について  
品名ブラック：ダークグレー色  
品名グレー：サテングレー色

定格15A 125V 1500Wまで

接地15A引掛形 接地15A抜け止め形

接地15A引掛形(2コ口・4コ口)	品番	希望小売価格 (税別)	品名・仕様	コード 長	コンセント 形状・口数
 WCH2632H (3mコード付)   WCH2602H (コードなし)   WCH2634H (3mコード付)   WCH2634B (3mコード付)   WCH2604H (コードなし)   WCH2604B (コードなし)	Ⓜ WCH2632H	4,100円	OAタップ(接地2P15A引掛形) (2コ口・グレー)(3mコード付) (マグネット付)	3m	×2
	Ⓜ WCH2602H	2,100円	OAタップ(接地2P15A引掛形)(2コ口・グレー) (マグネット付)・適用コード3心ビニルキャブ タイヤ丸形コード(VCTF)2.0mm	コード なし	
	Ⓜ WCH2634H	5,800円	OAタップ(接地2P15A引掛形) (4コ口・グレー)(3mコード付)(マグネット付)	3m	×4
	Ⓜ WCH2634B	5,800円	OAタップ(接地2P15A引掛形) (4コ口・ブラック)(3mコード付)(マグネット付)		
	Ⓜ WCH2604H	3,800円	OAタップ(接地2P15A引掛形)(4コ口・グレー) (マグネット付)・適用コード3心ビニルキャブ タイヤ丸形コード(VCTF)2.0mm	コード なし	
	Ⓜ WCH2604B	3,800円	OAタップ(接地2P15A引掛形)(4コ口・ブラック) (マグネット付)・適用コード3心ビニルキャブ タイヤ丸形コード(VCTF)2.0mm		
<b>接地15A抜け止め形(電源表示付)(2コ口・4コ口・6コ口・8コ口)</b>   WCH24323H (3mコード付)   WCH24343H (3mコード付)   WCH24043H (コードなし)   WCH24363H (3mコード付)   WCH24383H (3mコード付)	Ⓜ WCH24323H	2,600円	OAタップ(接地15A抜け止め形)(2コ口・グレー) (3mコード付)(マグネット付)(電源表示付)	3m	×2
	Ⓜ WCH24343H	3,400円	OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー) (3mコード付)(マグネット付)(電源表示付)	3m	×4
	Ⓜ WCH24043H	2,200円	OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー) (マグネット付)(電源表示付)・適用コード3心 ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)2.0mm	コード なし	
	Ⓜ WCH24363H	4,200円	OAタップ(接地15A抜け止め形)(6コ口・グレー) (3mコード付)(マグネット付)(電源表示付)	3m	×6
	Ⓜ WCH24383H	5,000円	OAタップ(接地15A抜け止め形)(8コ口・グレー) (3mコード付)(マグネット付)(電源表示付)	3m	×8

●本頁の商品を用いて「延長コードセット」を製造・輸入する場合、経済産業省への届出、所定の手続きが必要です。詳しくは547頁をご参照ください。

寸法図

