

モンキーレンチ



品番	全長(mm)	最大口開(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
996-150	159	19.2	2,058	1,960
996-200	205	24.0	2,394	2,280
996-250	255	29.0	3,087	2,940
996-300	308	34.0	4,137	3,940
996-375	384	43.1	7,119	6,780

- アゴを拡げてもネジが出てこない優れたもの。
- 目盛付きで、ボルトサイズも一目瞭然。

グリップライヤー



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
112-5	0~30	30	135	190	1,806	1,720
112-7	0~42	40	190	390	2,499	2,380
112-10	0~63	50	235	630	2,772	2,640
112-12	0~75	55	300	910	4,116	3,920

- 頑丈な先端なので、困難な作業の補強に最適。
- 工場、作業現場、自動車整備、ご家庭など、幅広い作業に不可欠です。

ホースクランププライヤー



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
139-10	0~70	80	235	380	3,234	3,080

- ホース径φ30mmまで。

グリップライヤー



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
121-7	0~42	35	190	370	2,499	2,380
121-10	0~63	40	235	600	2,772	2,640
121-12	0~75	50	300	890	4,116	3,920

- ワイヤーカッター付
- プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール。
- 丸いワーク材もしっかりホールド。さらに、番線も切断可能です。

グリップライヤー



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
122-7	0~30	40	190	370	2,499	2,380
122-10	0~43	45	235	590	2,772	2,640
122-12	0~75	90	300	810	4,515	4,300

- プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール。
- 丸いワーク材もしっかりホールド。

ピンチオフプライヤー



品番	口の開き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
129-7	φ6	190	390	2,709	2,580

- 銅管を挟んでつぶし冷媒が漏れないようにします。

グリップライヤー



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
131-7	0~40	40	200	415	2,310	2,200

- パイプナットを無理なくつかむ多機能プライヤー。
- 修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。

ロックングクランプ



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
233-10	0~45	50	235	640	3,318	3,160
233-12	0~100	100	300	790	3,717	3,540

- 2ヶのスライベルパッドが付いている為、ワークピースを簡単にクランプすることができます。
- テーパーワークピースでも、ワークに傷つけずにクランプできます。

チェーンクランプ



品番	最大クランプ径	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
181-10	φ160	250	900	5,313	5,060
181-1C	181-10用替チェーン			2,583	2,460

- 形、サイズ、場所にこだわらず、すばやく調整、ロックンクンができます。
- 薄い材料のチューブでも、押しつぶしません。

グリップライヤー



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
111-5	0~30	23	135	180	1,659	1,580
111-7	0~42	35	190	370	2,163	2,060
111-10	0~63	40	235	600	2,268	2,160
111-12	0~75	50	300	890	3,507	3,340

- 先端が薄く、普及型グリップライヤーです。
- 修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。
- 普及型につき、ロックンクンナットなしです。

グリップライヤー



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
127-6	0~55	50	165	190	2,142	2,040
127-10	0~70	70	235	400	3,066	2,920

- 狭い場所でのクランプに最適なロングノーズタイプ。
- アゴは直線部分とチューブやロッドなどをつかむ曲線部分があります。

プラグ溶接用プライヤー



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
137-9	0~40	20	240	510	4,515	4,300
137-9A	137-9用スベア口金				798	760

- プラグ溶接の際、パネルを突きつけるのを防止する為の、金鋼パッド付プライヤーです。
- 金鋼パッド(口金)の為、溶接箇所が付着しません。
- 金鋼パッド(口金)の交換も可能です。