



## ロングストロークホルダ付真空パッド 真空パッドロングストローク

●パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能になります。

●パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を  
幅広く取り揃えております。

- パッド形状：スタンダードタイプ（一般形、深形）、スポンジタイプ、ペローズタイプ、長円タイプ、滑り止めタイプ、吸着痕防止タイプ
- パッドサイズ：スタンダードタイプ（一般形）
  - φ4、φ6、φ8、φ10、φ15、φ20、φ25、φ30、φ40、φ50mm
  - スタンダードタイプ（深形）→φ15、φ20、φ25、φ30、φ40、φ50mm
  - スポンジタイプ→φ10、φ15、φ20、φ25、φ30、φ35、φ50mm
  - ペローズタイプ→φ10、φ20、φ30、φ40、φ50mm
  - 長円タイプ
    - 4×10、4×20、4×30、5×10、5×20、5×30、6×10、6×20、6×30、8×20、8×30mm
    - 滑り止めタイプ→φ10、φ20、φ30、φ40、φ50mm
    - 吸着痕防止タイプ→φ10、φ20、φ30mm
- パッド材質：ニトリルゴム、シリコーンゴム、ウレタンゴム、フッ素ゴム、静電防止ゴム、耐油NBR、PEEK、POM、導電性PEEK
- ホルダ形状：2種類（1種類につきそれぞれカバー付、カバー無しがあります。）