

# フェアッド社から 極薄切断砥石の新世代



0.8mm厚～ 従来品の数倍の寿命を誇ります!

## SG-PLUS

最高度に滑らかなハイパワー工具です。

- 0.8mm厚、硬度SのX-SLIMタイプで薄物のシートメタルに最適です。ステンレス鋼用。
- 高速切断で、クールな切れ味、バリを残しません。

## SG-ELASTIC

高性能で長寿命、汎用性の高い工具です。

- 金属全般、丸棒、角材、シートメタル、パイプ等の切断に幅広く使用できます。
- 軽快な切れ味、クールです。

### フェアッド社の切断砥石硬度と適用ワーク材種

砥石タイプ	硬度記号	硬さ	使用ワーク材種
PS-FORTE(PSF)	P	ミディアムハード	鉄、鋳物、ステンレス鋼
SG-ELASTIC	N	ソフト	アルミ、非鉄金属
SG-ELASTIC	R	ハード	ステンレス鋼、石材
SG-ELASTIC	S	ハード	鉄 鋼
SG-PLUS	S	ハード	ステンレス鋼

※デュオディスク



## ステンレス鋼用

### SG-PLUS SG-ELASTIC

型番	商品名	粒度	寸法(mm) 外径×穴径×厚み	硬度	砥材	MAX. RPM	重量 (g)	入数 (小箱)	価格/枚
EHT105SGP941515	切断砥石SG-PLUS105×0.8 A60S、ステンレス、鉄	#60	105×15×0.8	S	A	14,500	22	25	¥230
EHT105SGI941539	切断砥石SG-ELASTIC105×1.0 A60R、ステンレス、鉄	#60	105×15×1.0	R	A	14,500	22	25	¥230
EH100SGI941577	切断砥石SG-ELASTIC100×2.4 A46R、ステンレス、鉄	#46	100×15×2.4	R	A	15,300	47	25	¥340

0.8mm厚



※型番のEHTはフラット、EHはオフセットタイプとなります。

## 鉄鋼用 & アルミ・非鉄金属用

### SG-ELASTIC

型番	商品名	粒度	寸法(mm) 外径×穴径×厚み	硬度	砥材	MAX. RPM	重量 (g)	入数 (小箱)	価格/枚
EHT105SGE941522	切断砥石SG-ELASTIC105×1.0 A60S、スチール	#60	105×15×1.0	S	A	14,500	26	25	¥220
EH100SGE941560	切断砥石SG-ELASTIC100×2.4 A46S、スチール	#46	100×15×2.4	S	A	15,300	44	25	¥330
EHT105SGA941546	切断砥石SG-ELASTIC105×1.0 A60N、アルミ、非鉄金属	#60	105×15×1.0	N	A	14,500	26	25	¥230

鉄用

鉄用

アルミ用



※型番のEHTはフラット、EHはオフセットタイプとなります。